


WBT Performance Cable Tray, Shaped Wire



The construction of the nVent CADDY WBT Performance Cable Shaped Wire Tray eliminates stress and pressure points on today's high-speed/performance cabling media. The backbone of the platform features our "Shaped Tray" technology—offering substantial support improvement over traditional wire mesh tray. This technology increases support by 400% while reducing cable strain up to 65%, protecting high performance and fiber optic cable for the life of the installation.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including fiber optic, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, and Cat 7

UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required

T-Weld edge wire for cable and installer protection

Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire
WBT2X12S	Prégalvanisé		50	300	3m	6.35 kg
WBT2X12SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	50	300	3m	6.35 kg

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire
WBT2X12SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	50	300	3m	6.35 kg
WBT2X12SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	50	300	3m	6.35 kg
WBT2X16S	Prégalvanisé		50	400	3m	8.165 kg
WBT2X16SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	50	400	3m	8.165 kg
WBT2X16SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	50	400	3m	8.165 kg
WBT2X18S	Prégalvanisé		50	450	3m	8.618 kg
WBT2X18SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	50	450	3m	8.618 kg
WBT2X18SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	50	450	3m	8.618 kg
WBT2X18SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	50	450	3m	8.618 kg
WBT2X20S	Prégalvanisé		50	500	3m	9.97 kg
WBT2X20SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	50	500	3m	9.79 kg
WBT2X20SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	50	500	3m	9.79 kg
WBT2X24S	Prégalvanisé		50	600	3m	10.886 kg
WBT2X24SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	50	600	3m	10.886 kg
WBT2X24SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	50	600	3m	10.886 kg
WBT2X24SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	50	600	3m	10.886 kg
WBT2X4S	Prégalvanisé		50	100	3m	3.629 kg
WBT2X4SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	50	100	3m	3.629 kg

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire
WBT2X4SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	50	100	3m	3.629 kg
WBT2X4SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	50	100	3m	3.629 kg
WBT2X6S	Prégalvanisé		50	150	3m	4.082 kg
WBT2X6SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	50	150	3m	4.082 kg
WBT2X6SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	50	150	3m	4.082 kg
WBT2X6SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	50	150	3m	4.082 kg
WBT2X8S	Prégalvanisé		50	200	3m	4.4535 kg
WBT2X8SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	50	200	3m	4.436 kg
WBT2X8SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	50	200	3m	4.436 kg
WBT2X8SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	50	200	3m	4.436 kg
WBT4X12S	Prégalvanisé		100	300	3m	8.165 kg
WBT4X12SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	100	300	3m	8.165 kg
WBT4X12SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	100	300	3m	8.165 kg
WBT4X12SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	100	300	3m	8.165 kg
WBT4X16S	Prégalvanisé		100	400	3m	9.979 kg
WBT4X16SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	100	400	3m	9.979 kg
WBT4X16SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	100	400	3m	9.979 kg
WBT4X16SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	100	400	3m	9.979 kg

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire
WBT4X18S	Prégalvanisé		100	450	3m	10.433 kg
WBT4X18SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	100	450	3m	10.433 kg
WBT4X18SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	100	450	3m	10.433 kg
WBT4X18SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	100	450	3m	10.433 kg
WBT4X20S	Prégalvanisé		100	500	3m	10.886 kg
WBT4X20SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	100	500	3m	10.886 kg
WBT4X20SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	100	500	3m	10.886 kg
WBT4X20SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	100	500	3m	10.886 kg
WBT4X24S	Prégalvanisé		100	600	3m	13.154 kg
WBT4X24SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	100	600	3m	13.154 kg
WBT4X24SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	100	600	3m	13.154 kg
WBT4X24SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	100	600	3m	13.154 kg
WBT4X4S	Prégalvanisé		100	100	3m	4.536 kg
WBT4X4SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	100	100	3m	4.536 kg
WBT4X4SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	100	100	3m	4.536 kg
WBT4X4SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	100	100	3m	4.536 kg
WBT4X6S	Prégalvanisé		100	150	3m	4.99 kg
WBT4X6SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	100	150	3m	4.99 kg

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire
WBT4X6SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	100	150	3m	4.99 kg
WBT4X6SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	100	150	3m	4.99 kg
WBT4X8S	Prégalvanisé		100	200	3m	6.35 kg
WBT4X8SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	100	200	3m	6.35 kg
WBT4X8SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	100	200	3m	6.35 kg
WBT4X8SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	100	200	3m	6.35 kg
WBT6X12S	Prégalvanisé		150	300	3m	9.979 kg
WBT6X12SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	150	300	3m	9.979 kg
WBT6X12SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	150	300	3m	9.979 kg
WBT6X12SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	150	300	3m	9.979 kg
WBT6X16S	Prégalvanisé		150	400	3m	10.886 kg
WBT6X16SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	150	400	3m	10.886 kg
WBT6X16SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	150	400	3m	10.886 kg
WBT6X16SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	150	400	3m	10.886 kg
WBT6X18S	Prégalvanisé		150	450	3m	11.34 kg
WBT6X18SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	150	450	3m	11.34 kg
WBT6X18SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	150	450	3m	11.34 kg
WBT6X18SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	150	450	3m	11.34 kg

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire
WBT6X20S	Prégalvanisé		150	500	3m	13.154 kg
WBT6X20SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	150	500	3m	13.154 kg
WBT6X20SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	150	500	3m	13.154 kg
WBT6X24S	Prégalvanisé		150	600	3m	14.515 kg
WBT6X24SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	150	600	3m	14.515 kg
WBT6X24SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	150	600	3m	14.515 kg
WBT6X8SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	150	200	3m	8.165 kg
WBT6X8SPW	Prégalvanisé, Powder Coated	Étain	150	200	3m	8.165 kg
WBT6X8S	Prégalvanisé		150	200	3m	8.165 kg
WBT6X24SWH	Prégalvanisé, Powder Coated	Blanc	150	600	3m	14.515 kg
WBT6X8SBA	Prégalvanisé, Powder Coated	Noir	150	200	3m	8.165 kg

Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
WBT2X12S	UL
WBT2X12SBA	cUL, UL
WBT2X12SPW	cUL, UL
WBT2X12SWH	cUL, UL
WBT2X16S	UL
WBT2X16SBA	cUL, UL

Référence catalogue	Certifications
WBT2X16SWH	cUL, UL
WBT2X18S	UL
WBT2X18SBA	cUL, UL
WBT2X18SPW	cUL, UL
WBT2X18SWH	cUL, UL
WBT2X20S	UL
WBT2X20SBA	cUL, UL
WBT2X20SWH	cUL, UL
WBT2X24S	UL
WBT2X24SBA	cUL, UL
WBT2X24SPW	cUL, UL
WBT2X24SWH	cUL, UL
WBT2X4S	UL
WBT2X4SBA	cUL, UL
WBT2X4SPW	cUL, UL
WBT2X4SWH	cUL, UL
WBT2X6S	UL
WBT2X6SBA	cUL, UL

Référence catalogue	Certifications
WBT2X6SPW	cUL, UL
WBT2X6SWH	cUL, UL
WBT2X8S	UL
WBT2X8SBA	cUL, UL
WBT2X8SPW	cUL, UL
WBT2X8SWH	cUL, UL
WBT4X12S	UL
WBT4X12SBA	cUL, UL
WBT4X12SPW	cUL, UL
WBT4X12SWH	cUL, UL
WBT4X16S	UL
WBT4X16SBA	cUL, UL
WBT4X16SPW	cUL, UL
WBT4X16SWH	cUL, UL
WBT4X18S	UL
WBT4X18SBA	cUL, UL
WBT4X18SPW	cUL, UL
WBT4X18SWH	cUL, UL

Référence catalogue	Certifications
WBT4X20S	UL
WBT4X20SBA	cUL, UL
WBT4X20SPW	cUL, UL
WBT4X20SWH	cUL, UL
WBT4X24S	UL
WBT4X24SBA	cUL, UL
WBT4X24SPW	cUL, UL
WBT4X24SWH	cUL, UL
WBT4X4S	UL
WBT4X4SBA	cUL, UL
WBT4X4SPW	cUL, UL
WBT4X4SWH	cUL, UL
WBT4X6S	UL
WBT4X6SBA	cUL, UL
WBT4X6SPW	cUL, UL
WBT4X6SWH	cUL, UL
WBT4X8S	UL
WBT4X8SBA	cUL, UL

Référence catalogue	Certifications
WBT4X8SPW	cUL, UL
WBT4X8SWH	cUL, UL
WBT6X12S	UL
WBT6X12SBA	cUL, UL
WBT6X12SPW	cUL, UL
WBT6X12SWH	cUL, UL
WBT6X16S	UL
WBT6X16SBA	cUL, UL
WBT6X16SPW	cUL, UL
WBT6X16SWH	cUL, UL
WBT6X18S	UL
WBT6X18SBA	cUL, UL
WBT6X18SPW	cUL, UL
WBT6X18SWH	cUL, UL
WBT6X20S	UL
WBT6X20SBA	cUL, UL
WBT6X20SPW	cUL, UL
WBT6X24S	UL

Référence catalogue	Certifications
WBT6X24SBA	cUL, UL
WBT6X24SPW	UL
WBT6X8SWH	cUL, UL
WBT6X8SPW	cUL, UL
WBT6X8S	UL
WBT6X24SWH	cUL, UL
WBT6X8SBA	cUL, UL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

