

Renfort parasismique universel standard pour tuyau



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

S'utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Compatible avec les renforts parasismiques pour tuyau de 1" à 2" afin de limiter l'inventaire

La conception avec trous oblongs permet un meilleur serrage du tuyau

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	NB/DN	A	B	Certifications
CSBSTU0100E G	404385	Acier, Cast Iron	25	174.6 mm	25 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL
CSBSTU0125E G	404386	Acier, Cast Iron	32	187.4 mm	25.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBSTU0150E G	404387	Acier, Cast Iron	40	196.9 mm	25.4 mm	OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0200E G	404388	Acier, Cast Iron	50	206.4 mm	30.2 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL
CSBSTU0250E G	404389	Acier, Cast Iron	65	225.4 mm	30.2 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBSTU0300E G	404390	Acier, Cast Iron	80	238.1 mm	30.2 mm	OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0400E G	404391	Acier, Cast Iron	100	269.9 mm	38.1 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, OSHPD, cUL

Référence catalogue	Référence article	Matériau	NB/DN	A	B	Certifications
CSBSTU0500E G	404392	Acier, Cast Iron	125	308 mm	38.1 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD
CSBSTU0600E G	404393	Acier, Cast Iron	150	346.1 mm	50.8 mm	OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, cUL, UL, FM Approved, Seismic
CSBSTU0800E G	404394	Acier, Cast Iron	200	400.1 mm	50.8 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, ENG, OSHPD, cUL
CSBSTU1000E G	404395	Acier, Cast Iron	250	457.2 mm	50.8 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, ENG, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

En cas d'installation sur des tuyaux de série Schedule 10 et Schedule 40, utiliser un tuyau de série Schedule 40 de diamètre nominal compris entre 1" et 2" comme élément de renfort.

En cas d'installation sur des tuyaux KS D 3507 et KS D 3562, utiliser un tuyau KS D 3562 de diamètre compris entre 25A et 32A comme élément de renfort.


Charges UL				
Référence	Latéral		Longitudinal	
	Sch 10/ Sch 40 tuyaux de branchement	KS D 3507/ KS D 3562 tuyaux de branchement	Sch 10/ Sch 40 tuyaux de branchement	KS D 3507/ KS D 3562 tuyaux de branchement
CSBSTU0250	8896 N	8896 N	5782 N	3025 N
CSBSTU0300	7117 N	N/A	3114 N	N/A
CSBSTU0400	8896 N	N/A	5782 N	N/A
CSBSTU0500	8896 N	N/A	5782 N	N/A
CSBSTU0600	4893 N	N/A	4893 N	N/A
CSBSTU0800	8896 N	8896 N	6094 N	6094 N
CSBSTU1000	8895 N	8896 N	8385 N	8385 N

Charges FM (EN 10255 L, EN10255 M et EN 10255 H tuyaux de branchement séries)								
Référence	Capacité horizontale par installation vue d'en haut							
	Latéral				Longitudinal			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBSTU0100xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0125xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0150xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0200xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0250xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0300xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0400xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0500xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0600xx	8805 N	12500 N	15300 N	17080 N	6540 N	5205 N	6270 N	6985 N

Charges FM (mur de 4,8 mm et tuyaux de branchement série EN 10255 H)								
Référence	Capacité horizontale par installation vue d'en haut							
	Latéral				Longitudinal			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBSTU0800xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N
CSBSTU1000xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N

Charges UL (pour dispositifs de retenue)		
Référence	Tuyaux de branchement séries 10	Tuyaux de branchement séries 10
CSBSTU0100	2914 N	2914 N
CSBSTU0125	2914 N	2914 N
CSBSTU0150	2914 N	2914 N
CSBSTU0200	2914 N	N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

