

Racks et panneaux pour montage d'unités de distribution d'énergie (PDU)

Data Solutions



Nos PDU pour panneaux et racks fournissent une alimentation pratique et fiable aux équipements installés dans un coffret ou un rack à cadre ouvert. Ils peuvent également être configurés pour répondre à un large éventail de spécifications techniques. Ces PDU sont une solution de base, économique, offrant plus de valeur.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué UL/cUL 60950

UL 1449 (Surge protector models only)

EIA 310-D (modèles 19-po. montés en rack uniquement)

FONCTIONS

La DEL marche/arrêt indique si l'alimentation est disponible au niveau du PDU.

Tige de mise à la terre externe fournie sur les modèles monophasés pour une mise à la terre sécuritaire

Les disjoncteurs fournissent une protection supplémentaire de l'équipement

Les circuits sont isolés sur un modèle à double circuit ; chacun possède son propre disjoncteur

Le bouton de réinitialisation (Reset) permet d'accéder facilement à la réinitialisation du disjoncteur

Les modèles de protection contre les surtensions ont un voyant DEL pour vérifier la protection des circuits contre les surtension.

Les modèles à montage en rack se montent directement sur le rack ou avec support adaptateur.

Modèles à montage en rack conçus pour des applications monophasées

Les modèles à montage sur panneau peuvent être montés à niveau ou avec support de suspension

Cordon d'alimentation avec fiche moulée : 2-po. (305-mm) long modèle monophasé : 6 po. (1,8 m) ; Autres modèles monophasés : 15 po. (4,6 m)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Valeur Joule	Longueur
---------------------	-------------------	----------	----------	---------	--------------	----------

DP1N190615	16884	Acier doux	Texturé	Noir		
DP1N191015S	16887	Acier doux	Texturé	Noir	2000	
DP1N191020	16888	Acier doux	Texturé	Noir		
DP1N191020S	16891	Acier doux	Texturé	Noir	2000	
DP1N191020ST	16892	Acier doux	Texturé	Noir	2000	
DP1N191415	16885	Acier doux	Texturé	Noir		
DP1N160620S	16874	Acier doux	Texturé	Noir	2000	406mm
DP1N481815	16875	Acier doux	Texturé	Noir		1219mm
DP1N622415	16876	Acier doux	Texturé	Noir		1575mm
DP1N622420	16877	Acier doux	Texturé	Noir		1575mm
DP1N622420T	16878	Acier doux	Texturé	Noir		1575mm

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Protection contre les surtensions	Ampèremètre inclus	Charge électrique nominale	Tension CA	Emplacement de la prise
DP1N190615	16884	Non	Non	15A	120V	Avant
DP1N191015S	16887	Oui	Non	15A	120V	(2) Avant, (8) Arrière
DP1N191020	16888	Non		20A	120V	(2) Avant, (8) Arrière
DP1N191020S	16891	Oui	Non	20A	120V	(2) Avant, (8) Arrière
DP1N191020ST	16892	Oui	Non	20A	120V	(2) Avant, (8) Arrière
DP1N191415	16885	Non		15A	120V	(6) Avant, (8) Arrière

Référence catalogue	Référence article	Protection contre les surtensions	Ampèremètre inclus	Charge électrique nominale	Tension CA	Emplacement de la prise
DP1N160620S	16874	Oui	Non	20A	120V	
DP1N481815	16875	Non		15A	120V	
DP1N622415	16876	Non		15A	120V	
DP1N622420	16877	Non		20A	120V	
DP1N622420T	16878	Non		20A	120V	

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Nombre de prises	Type de prise	Type de prise	Unités de rack
DP1N190615	16884	6	NEMA 5-15R	NEMA 5-15P	1U
DP1N191015S	16887	10	NEMA 5-15R	NEMA 5-15P	1U
DP1N191020	16888	10	NEMA 5-20R	NEMA 5-20P	1U
DP1N191020S	16891	10	NEMA 5-20R	NEMA 5-20P	1U
DP1N191020ST	16892	10	NEMA 5-20R	NEMA L5-20P	1U
DP1N191415	16885	14	NEMA 5-15R	NEMA 5-15P	1U
DP1N160620S	16874	6	NEMA 5-20R	NEMA 5-20P	
DP1N481815	16875	18	NEMA 5-15R	NEMA 5-15P	
DP1N622415	16876	24	NEMA 5-15R	NEMA 5-15P	
DP1N622420	16877	24	NEMA 5-20R	NEMA 5-20P	
DP1N622420T	16878	24	NEMA 5-20R	NEMA L5-20P	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Contactez nVent HOFFMAN pour les modifications personnalisées et les offres non standard.

Isoler les circuits sur les modèles à double circuit avec des disjoncteurs séparés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE