

# Varistar CP| Porte Perforée, Verrouillage 3 points

## Data Solutions



Porte en acier perforée Varistar CP, IP 20 avec verrouillage 3 points.

### FONCTIONS

Porte en acier perforée avec verrouillage à trois points pour classe de protection IP 20

Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)

Charnières 180°

Possibilité de monter ultérieurement une poignée à levier 24630003 et un cylindre de sûreté DIN avec clés ou bouton-poussoir.

### SPÉCIFICATIONS

**Type de verrouillage:** Verrouillage à 3 points

**Type de produit:** Porte de baie

**Indice de protection:** IP20

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Quantité par colis | Couleur    | Code couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|--------------------|------------|--------------|
| 21630-098           | 42U             | 2000mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-099           | 47U             | 2200mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Quantité par colis | Couleur    | Code couleur |
|---------------------|----------------|---------|---------|--------------------|------------|--------------|
| 21630-100           | 52U            | 2450mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-101           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-102           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-103           | 52U            | 2450mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-424           | 24U            | 1200mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-425           | 24U            | 1200mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-426           | 29U            | 1400mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-427           | 29U            | 1400mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-428           | 33U            | 1600mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-429           | 33U            | 1600mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-430           | 38U            | 1800mm  | 600mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-431           | 38U            | 1800mm  | 800mm   | 1                  | Gris foncé | RAL 7021     |

Table 2/2

| Référence catalogue | Conformité               | Finition          | Type                              | Compatible avec |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 21630-098           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-099           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-100           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-101           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-102           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |

| Référence catalogue | Conformité               | Finition          | Type                              | Compatible avec |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 21630-103           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-424           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-425           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-426           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-427           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-428           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-429           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-430           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |
| 21630-431           | CEI 61587-1, CEI 61587-3 | Revêtement poudré | Porte en acier, avec perforations | Varistar CP     |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**