





Plaque de terre en cuivre



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

DIAGRAMMES



FONCTIONS

Constitue une grande surface permettant de dissiper le courant en le faisant circuler vers la terre

Disponible dans une grande variété de tailles et de configurations de raccords flexibles

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Largeur	Longueur	Connexion en spirale	Longueur de la spirale	Taille de conducteur
GPECNHM096	Nu	914 mm	2438mm	Aucun		
GPECCAM036	Nu	914 mm	914mm	Aucun		
GPECEAJ0241 G024	Nu	457 mm	610mm	Fin	610mm	N° 6 plein

Référence catalogue	Finition	Largeur	Longueur	Connexion en spirale	Longueur de la spirale	Taille de conducteur
GPECEAK0241 G024	Nu	610 mm	610mm	Fin	610mm	N° 6 plein
GPECEAK0241 H024	Nu	610 mm	610mm	Fin	610mm	N° 6 Torsadé
GPECNAJ018	Nu	457 mm	457mm	Aucun		
GPECNAK024	Nu	610 mm	610mm	Aucun		
GPECCBJ0181T 060	Nu	457 mm	457mm	Continu	1524mm	N° 2 plein
GPECEBH0121 V024	Nu	305 mm	305mm	Fin	610mm	N° 2 Torsadé
GPECEBH0241 K024	Nu	305 mm	610mm	Fin	610mm	N° 4 plein
GPECEBQ0171 G120	Nu	432 mm	432mm	Fin	3048mm	N° 6 plein
GPECNBH012	Nu	305 mm	305mm	Aucun		
GPECNBH024	Nu	305 mm	610mm	Aucun		
GPECCDK0241 L024	Nu	610 mm	610mm	Continu	610mm	N° 4 Torsadé
GPECCDM0361 T10T	Étamé	914 mm	914mm	Continu	254mm	N° 2 plein
GPECEDK0241L 024	Nu	610 mm	610mm	Fin	610mm	N° 4 Torsadé
GPECEDK0242 Q036	Nu	610 mm	610mm	Fin	914mm	4/0 Torsadé

Référence catalogue	Finition	Largeur	Longueur	Connexion en spirale	Longueur de la spirale	Taille de conducteur
GPECNDF006	Nu	152 mm	152mm	Aucun		
GPECNDH024	Nu	305 mm	610mm	Aucun		
GPECNDK024T	Étamé	610 mm	610mm	Aucun		
GPECNDM036T	Étamé	914 mm	914mm	Aucun		
GPECCEK0242 C036	Nu	610 mm	610mm	Continu	914mm	1/0 Torsadé
GPECEEK0241T 024	Nu	610 mm	610mm	Fin	610mm	N° 2 plein
GPECEEK0242 Q008	Nu	610 mm	610mm	Fin	203mm	4/0 Torsadé
GPECEEK0242 Q060	Nu	610 mm	610mm	Fin	1524mm	4/0 Torsadé
GPECEEK0242 Q120	Nu	610 mm	610mm	Fin	3048mm	4/0 Torsadé
GPECEEK0242 Q180	Nu	610 mm	610mm	Fin	4572mm	4/0 Torsadé
GPECEEK0361T 024	Nu	610 mm	914mm	Fin	610mm	N° 2 plein
GPECNEB024	Nu	51 mm	610mm	Aucun		
GPECNED004	Nu	102 mm	102mm	Aucun		
GPECNED012	Nu	102 mm	305mm	Aucun		
GPECNED014	Nu	102 mm	356mm	Aucun		
GPECNED096	Nu	102 mm	2438mm	Aucun		

Référence catalogue	Finition	Largeur	Longueur	Connexion en spirale	Longueur de la spirale	Taille de conducteur
GPECNEG024	Nu	229 mm	610mm	Aucun		
GPECNEH016	Nu	305 mm	406mm	Aucun		
GPECNEK024	Nu	610 mm	610mm	Aucun		
GPECNEM040	Nu	914 mm	1016mm	Aucun		
GPECNFH033	Nu	305 mm	838mm	Aucun		
GPECNFK024	Nu	610 mm	610mm	Aucun		
GPECNGF012	Nu	152 mm	305mm	Aucun		
GPECNGK024	Nu	610 mm	610mm	Aucun		

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur
GPECNHM096	0.4 mm
GPECCAM036	0.79 mm
GPECEAJ0241G024	0.79 mm
GPECEAK0241G024	0.79 mm
GPECEAK0241H024	0.79 mm
GPECNAJ018	0.79 mm
GPECNAK024	0.79 mm
GPECCBJ0181T060	1.59 mm
GPECEBH0121V024	1.59 mm

Référence catalogue	Épaisseur
GPECEBH0241K024	1.59 mm
GPECEBQ0171G120	1.59 mm
GPECNBH012	1.59 mm
GPECNBH024	1.59 mm
GPECCDK0241L024	3.18 mm
GPECCDM0361T10T	3.18 mm
GPECEDK0241L024	3.18 mm
GPECEDK0242Q036	3.18 mm
GPECNDF006	3.18 mm
GPECNDH024	3.18 mm
GPECNDK024T	3.18 mm
GPECNDM036T	3.18 mm
GPECCEK0242C036	6.35 mm
GPECEEK0241T024	6.35 mm
GPECEEK0242Q008	6.35 mm
GPECEEK0242Q060	6.35 mm
GPECEEK0242Q120	6.35 mm
GPECEEK0242Q180	6.35 mm

Référence catalogue	Épaisseur
GPECEEK0361T024	6.35 mm
GPECNEB024	6.35 mm
GPECNED004	6.35 mm
GPECNED012	6.35 mm
GPECNED014	6.35 mm
GPECNED096	6.35 mm
GPECNEG024	6.35 mm
GPECNEH016	6.35 mm
GPECNEK024	6.35 mm
GPECNEM040	6.35 mm
GPECNFH033	9.53 mm
GPECNFK024	9.53 mm
GPECNGF012	12.7 mm
GPECNGK024	12.7 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Électrode de la plaque de mise à la terre	
C	Matériau	C: cuivre (C11000)
E	Connexion avec raccord flexible	C: Continue (2 x connexion Cadweld « L J » d'ERICO) E : Fin (connexion Cadweld « L J » d'ERICO) N : pas de raccord flexible
A	Code d'épaisseur de la plaque (Tolérance pour le lot)	A: 1/32 po (min pour le paratonnerre, en cuivre) B: 1/16 po (min pour l'alimentation, en cuivre) C: 3/32 po D: 1/8 po E: 1/4 po (min pour l'alimentation, en acier) F: 3/8 po G: 1/2 po H: 1/64 po (26 GA) J: 3/16 po
H	Code de largeur de la plaque	A: 1" · B: 2 po · C: 3 po · D: 4 po · E: 5 po · F: 6 po · G: 9 po · H: 12 po · J: 18 po K: 24 po · L: 30 po · M: 36 po · N: 42 po · P: 48 po · Q: 17 po · R: 10 po
024	Code de longueur de la plaque (pouces) (3 chiffres requis)	
1L*	Type de câble à raccord flexible (code de câbles ERICO)	
024*	Longueur de raccords flexibles (pouces)	
(T)*	Étamé	

* Vide si aucun

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE