


Piquet de terre rond



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conception de corps forgé unique qui ne craque pas au fur et à mesure que les forces mécaniques augmentent

Les fils en acier inoxydable ne s'effilent si on les serre trop fort

Le profil interne unique permet une charge d'arrachement de quatre fois l'exigence UL®96

Figure dans la liste des normes UL® 96

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur, UL	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Hauteur (H)	Longueur (L)
LPC790	Cuivre	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)	1/2" - 3/4"	12.7 - 17.3 mm	42 mm	44.5mm

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)	Poids unitaire
---------------------	-------------	----------------

LPC790	23.8 mm	0.15 kg
--------	---------	---------

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE