


Gaine en fibre de verre FGBS



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fibre de verre imprégnée de vernis silicone haute température

Résistant aux températures élevées

Isolation thermique et protection mécanique

Sans halogène

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Fibre de verre
Indice d'inflammabilité:	UL® 1441 VW-1
Température de fonctionnement:	-70 to 300 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Diamètre	Couleur	Longueur	Poids unitaire
FGBS8	556210	8 mm	Noir	100m	0.01 kg
FGBS4	556200	4 mm	Noir	100m	0.01 kg

Référence catalogue	Référence article	Diamètre	Couleur	Longueur	Poids unitaire
FGBS12	556230	12 mm	Noir	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Noir	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Noir	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	Blanc	50m	0.04 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE