

Assemblage de métallisation préfabriqué



FONCTIONS


L'assemblage préfabriqué inclut une barre d'armature avec soudure exothermique au conducteur en cuivre

Attacher au moyen d'un fil métallique ou souder la barre d'armature à l'acier de construction avant la coulée de béton et la queue de cochon du conducteur de routage au conducteur de descente ou au point d'attache du câble de terre

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Type de conducteur	Longueur de la spirale	Taille de barre d'armature, US	Longueur (L)	Poids unitaire
LPP691	Copper, Acier	LPC122	1.52m	#4	457.2mm	1 kg
LPP692	Copper, Acier	LPC126R	1.52m	#4	457.2mm	1.33 kg
LPP693	Copper, Acier	LPC137	1.52m	#4	457.2mm	2 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE