

Assemblage de cavalier de clôture préfabriqué



FONCTIONS

Idéal pour les connexions nVent ERICO Cadweld qui ne peuvent pas être effectuées aux tuyaux en aluminium ou les tuyaux à paroi fine

Le conducteur du cavalier est isolé

Matériel en acier inoxydable inclus

Disponible soit en orientation à main gauche soit à main droite

SPÉCIFICATIONS

Finition: Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Orientation	Diamètre de portail fixe, nominal	Diamètre de portail fixe, réel (Ø1)	Diamètre du poteau de charpente, nominal	Diamètre du poteau de charpente, réel (Ø2)
A238EB2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	2 1/2"	73.2mm	1 1/4"	42.2mm
A238HB2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	4"	114.3mm	1 1/4"	42.16mm

Référence catalogue	Matériau	Orientation	Diamètre de portail fixe, nominal	Diamètre de portail fixe,réel (Ø1)	Diamètre du poteau de charpente, nominal	Diamètre du poteau de charpente, réel (Ø2)
A238HB2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	4"	114.3mm	1 1/4"	42.16mm
A238EC2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238EC2S12RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238EC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238EC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	2 1/2"	73.2mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S16LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm

Référence catalogue	Matériau	Orientation	Diamètre de portail fixe, nominal	Diamètre de portail fixe, réel (Ø1)	Diamètre du poteau de charpente, nominal	Diamètre du poteau de charpente, réel (Ø2)
A238FC2S16RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238FC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3"	88.9mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S12LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S12RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm

Référence catalogue	Matériau	Orientation	Diamètre de portail fixe, nominal	Diamètre de portail fixe,réel (Ø1)	Diamètre du poteau de charpente, nominal	Diamètre du poteau de charpente, réel (Ø2)
A238GC2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238GC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3 1/2"	101.6mm	1 1/2"	48.3mm
A238HC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	4"	114.3mm	1 1/2"	48.3mm
A238KC2S24LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	6"	168.4mm	1 1/2"	48.3mm
A238KC2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	6"	168.4mm	1 1/2"	48.3mm

Référence catalogue	Matériau	Orientation	Diamètre de portail fixe, nominal	Diamètre de portail fixe, réel (Ø1)	Diamètre du poteau de charpente, nominal	Diamètre du poteau de charpente, réel (Ø2)
A238FD2S18LH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Gauche	3"	88.9mm	2"	60.5mm
A238FD2S18RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3"	88.9mm	2"	60.5mm
A238GD2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3 1/2"	101.6mm	2"	60.5mm
A238HD2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	4"	114.3mm	2"	60.5mm
A238KD2S24RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	6"	168.4mm	2"	60.5mm
A238FF2S12RH	Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Droite	3"	88.9mm	3"	88.9mm

Table 2/2

Référence catalogue	Taille du conducteur du cavalier	Longueur du cavalier
A238EB2S12LH	4/0 Torsadé	305mm
A238HB2S18LH	4/0 Torsadé	457mm

Référence catalogue	Taille du conducteur du cavalier	Longueur du cavalier
A238HB2S18RH	4/0 Torsadé	457mm
A238EC2S12LH	4/0 Torsadé	305mm
A238EC2S12RH	4/0 Torsadé	305mm
A238EC2S24LH	4/0 Torsadé	610mm
A238EC2S24RH	4/0 Torsadé	610mm
A238FC2S12LH	4/0 Torsadé	305mm
A238FC2S16LH	4/0 Torsadé	406mm
A238FC2S16RH	4/0 Torsadé	406mm
A238FC2S18LH	4/0 Torsadé	457mm
A238FC2S18RH	4/0 Torsadé	457mm
A238FC2S24LH	4/0 Torsadé	610mm
A238FC2S24RH	4/0 Torsadé	610mm
A238GC2S12LH	4/0 Torsadé	305mm
A238GC2S12RH	4/0 Torsadé	305mm
A238GC2S18LH	4/0 Torsadé	457mm
A238GC2S18RH	4/0 Torsadé	457mm
A238GC2S24LH	4/0 Torsadé	610mm
A238GC2S24RH	4/0 Torsadé	610mm


Référence catalogue	Taille du conducteur du cavalier	Longueur du cavalier
A238HC2S24LH	4/0 Torsadé	610mm
A238KC2S24LH	4/0 Torsadé	610mm
A238KC2S24RH	4/0 Torsadé	610mm
A238FD2S18LH	4/0 Torsadé	457mm
A238FD2S18RH	4/0 Torsadé	457mm
A238GD2S24RH	4/0 Torsadé	610mm
A238HD2S24RH	4/0 Torsadé	610mm
A238KD2S24RH	4/0 Torsadé	610mm
A238FF2S12RH	4/0 Torsadé	305mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

« Montant fixe » renvoie au montant de la barrière, tandis que « montant mobile » renvoie au montant de la porte basculante.

Orientation à main gauche sur le schéma.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.