

Kit de liaison cavalier de rail, électrique, type W



FONCTIONS

Constitue une résistance électrique invariable

Meilleure résistance à la corrosion

L'isolation du conducteur comprend une gaine en polyoléfine réticulée et à faible fumée

Installation facile avec des exigences de formation minimales pour les installateurs

Équipement simple à installer et facilement transportable

Également utilisable sur des rails anciens, usés ou neufs

Extrêmement durable

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison: W

Table 1/2

Référence catalogue	Isolé	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
PBW12W00242	OuiEFS_PBW12W00242	Copper, Caoutchouc d'éthylène-propylène	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	1066.8mm	16.59 mm
PBW13S00152	Oui	Copper, Ethylene Propylene Rubber, Acier	Cuivré, Bare	500 kcmil Ropelay	1320.8mm	23.42 mm

Référence catalogue	Isolé	Matériau	Finition	Taille de conducteur	Longueur (L)	Diamètre (Ø)
PBW13S00172	OuiEFS_PBW13 S00172	Copper, Ethylene Propylene Rubber, Acier	Cuivré, Bare	500 kcmil Ropelay	1828.8mm	23.42 mm
PBW12C36	Non	Cuivre	Bare, Étamé	1/0 Concentrique	914.4mm	9.5 mm
PBW12C48	NonEFS_PBW1 2C48	Cuivre	Bare, Étamé	1/0 Concentrique	1219.2mm	9.5 mm
PBW12J48	Non	Cuivre	Bare, Étamé	2/0 Ropelay	1219.2mm	12.04 mm
PBW12Q48	Non	Cuivre	Bare, Étamé	4/0 Concentrique	1219.2mm	13.44 mm
PBW12S56	Non	Cuivre	Bare, Étamé	4/0 Ropelay	1422.4mm	15.21 mm
PBW12W14	Non	Cuivre	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	355.6mm	16.59 mm
PBW12W42	Non	Cuivre	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	1066.8mm	16.59 mm
PBW12W54	NonEFS_PBW1 2W54	Cuivre	Bare, Étamé	250 kcmil Ropelay	1371.6mm	16.59 mm
PBW13S27	Non	Copper, Acier	Bare, Cuivré	500 kcmil Ropelay	685.8mm	23.42 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Épaisseur d'isolation
PBW12W00242	2.4 mm
PBW13S00152	2.7 mm
PBW13S00172	2.7 mm
PBW12C36	
PBW12C48	
PBW12J48	

Référence catalogue	Épaisseur d'isolation
PBW12Q48	
PBW12S56	
PBW12W14	
PBW12W42	
PBW12W54	
PBW13S27	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les kits comprennent : (80) liaisons, (160) F80 matériaux de soudure d'alliage, (1) paire de moules de rechange, (1) pierre d'allumage, et (1) nettoyeur de moule.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE