

Varistar| Baie serveur, RAL 9003, juxtaposable



Rack pour serveur répondant à des exigences de charge statique élevées, entièrement assemblé et mis à la terre, incluant les kits d'accouplement, revêtement poudré en blanc.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Charge statique admissible jusqu'à 1600 kg

Indice de Protection IP 20

Compatible avec divers types de serveurs

Baie serveur avec portes perforées, taux de passage d'air 78 %

RAL 9003 (blanc)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type	Matériau du bâti	Matériau des pièces d'habillage	Couleur du bâti	Teinte RAL du bâti	Coloris de l'habillage
12130-275	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-276	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-285	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation

Référence catalogue	Type	Matériau du bâti	Matériau des pièces d'habillage	Couleur du bâti	Teinte RAL du bâti	Coloris de l'habillage
12130-286	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-279	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-280	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-289	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-290	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-283	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-284	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-293	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation
12130-294	Accouplable	Acier	Acier	Blanc signalisation	RAL 9003	Blanc signalisation

Table 2/3

Référence catalogue	Teinte RAL des pièces d'habillage	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Charge statique
12130-275	RAL 9003	42U	2000mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-276	RAL 9003	42U	2000mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-285	RAL 9003	42U	2000mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-286	RAL 9003	42U	2000mm	800mm	1200mm	1600kg
12130-279	RAL 9003	47U	2200mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-280	RAL 9003	47U	2200mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-289	RAL 9003	47U	2200mm	600mm	1200mm	1600kg

Référence catalogue	Teinte RAL des pièces d'habillage	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur	Chargestatique
12130-290	RAL 9003	47U	2200mm	800mm	1200mm	1600kg
12130-283	RAL 9003	52U	2450mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-284	RAL 9003	52U	2450mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-293	RAL 9003	52U	2450mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-294	RAL 9003	52U	2450mm	800mm	1200mm	1600kg

Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
12130-275	No
12130-276	No
12130-285	No
12130-286	No
12130-279	No
12130-280	No
12130-289	No
12130-290	No
12130-283	No
12130-284	No
12130-293	No

Référence catalogue	Expédition rapide
12130-294	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE