

Barre de mise à la terre de dissuasion contre le vol; assemblage montage sur poteau



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Montage sur un tuyau de série 40 ou un poteau sans découper ou forer le tuyau

Accepte les cosses de mise à la terre standard de télécommunication (cosses non fournies)

Comprend 14 entretoises standard (TDSGAS)

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de l'entretoise	Longueur (L)	A	Taille du piquet de clôture, nominale
TDSGAPC14	Copper, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301), Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	Étamé	6.4mm	266mm	25.4 mm	1 1/2" - 2"

Table 2/2

Référence catalogue	Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	Taille du filetage 1 (TS1)	Taille du filetage 2 (TS2)	Taille du filetage 3 (TS3)
TDSGAPC14	48.00 - 63.5 mm	3/8" UNC	5/16" UNC	5/16" UNC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE