

# Barres taraudées TCB avec fixation oblongue



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Les trous oblongs d'extrémité peuvent servir à fixer le Système ERILINK sur un support ou à supporter le conducteur de l'entrée principale

Connexion électrique robuste

Disjoncteur, générateur et conducteur réseau électrique préfabriqué

Solution de rechange pour les câbles gros et nombreux

Mise à la terre

Distribution électrique

Bords arrondis

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Cuivre

Table 1/2


| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Épaisseur (T) | Longueur (L) | Taille du filetage (TS) | Couple de serrage (TQ) |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| TCB15X5-1M          | 550210            | 15 mm       | 5 mm          | 990mm        | M6                      | 6 N·m                  |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Épaisseur (T) | Longueur (L) | Taille du filetage (TS) | Couple de serrage (TQ) |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| TCB20X5-1M          | 550220            | 20 mm       | 5 mm          | 990mm        | M6                      | 6 N·m                  |
| TCB20X5-2M          | 549010            | 20 mm       | 5 mm          | 1985mm       | M6                      | 6 N·m                  |
| TCB30X5-2M          | 549020            | 30 mm       | 5 mm          | 1985mm       | M6                      | 6 N·m                  |
| TCB32X5-1M          | 550230            | 32 mm       | 5 mm          | 990mm        | M6                      | 6 N·m                  |
| TCBS15X5-2M         | 549000            | 15 mm       | 5 mm          | 1985mm       | M6                      | 6 N·m                  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | A       | B     | C     | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|---------|-------|-------|----------------|
| TCB15X5-1M          | 550210            | 25 mm   | 12 mm | 8 mm  | 0.65 kg        |
| TCB20X5-1M          | 550220            | 25 mm   | 14 mm | 10 mm | 0.85 kg        |
| TCB20X5-2M          | 549010            | 25 mm   | 14 mm | 10 mm | 1.67 kg        |
| TCB30X5-2M          | 549020            | 25 mm   | 16 mm | 12 mm | 2.5 kg         |
| TCB32X5-1M          | 550230            | 25 mm   | 16 mm | 12 mm | 1.35 kg        |
| TCBS15X5-2M         | 549000            | 17.5 mm | 12 mm | 8 mm  | 1.19 kg        |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.