

Mécanisme orientable et basculant droit Compact série 2



Le mécanisme orientable et basculant droit Compact série 2 se monte entre un tube vertical et le boîtier pour permettre à l'opérateur d'incliner ou de pivoter. Le pivotement permet une rotation maximale de 300 degrés. L'inclinaison permet un réglage infini de l'horizontale à 30 degrés. La charge maximale est de 30 kg (66 lb).

FONCTIONS

L'accouplement peut pivoter à 300 degrés et une inclinaison de l'horizontale à 30 degrés

Matériel d'installation, dispositifs de montage et joint inclus

Le système de bras série Compact 2 HMI peut supporter une charge maximale de 101 livres (45,8 kg)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Matériau	Finition	Couleur
CCS2STLG	41889	45mm	60mm	Aluminium	Revêtement poudré	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE