

Chauffages électriques



Protégez les équipements mécaniques, électriques et électroniques contre les basses températures, la condensation et la corrosion grâce à ce système de chauffage à ventilateur contrôlé par thermostat qui maintient une température stable dans l'armoire. Le ventilateur aspire l'air froid au bas de l'armoire, le fait passer par le thermostat et l'élément chauffant avant de le renvoyer dans l'armoire. L'air chauffé est évacué par le haut de l'unité de chauffage.

NORMES INDUSTRIELLES

Composant UL 508A reconnu; Référence E61997

CE

CSA File no. 042186

FONCTIONS

Thermostat réglable de 0 °F à 100 °F (-18 °C à 38 °C)

Quatre vis autotaraudeuses 10-32 sont incluses avec chaque radiateur

Ventilateur avec roulement à billes

Borniers avec connecteurs à bride pour fils solides et toronnés

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium
Finition: Finition brossée

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Tension nominale	Capacité nominale en watts
DAH1001A	70530	140mm	102mm	102mm	115V	100W
DAH1002A	70540	140mm	102mm	102mm	220V	100W
DAH13001C	26074	191mm	127mm	166mm	115V	1300W
DAH13002C	26075	191mm	127mm	166mm	220V	1300W
DAH2001A	70550	140mm	102mm	102mm	115V	200W
DAH2002A	70560	140mm	102mm	102mm	220V	200W
DAH4001B	70570	191mm	108mm	111mm	115V	400W
DAH4002B	70580	191mm	108mm	111mm	220V	400W
DAH8001B	70590	191mm	108mm	111mm	115V	800W
DAH8002B	70600	191mm	108mm	111mm	220V	800W

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ces radiateurs électriques ne sont pas conçus pour fonctionner dans des endroits poussiéreux, sales, corrosifs ou dangereux. Certains composants du radiateur peuvent surchauffer. Une protection adéquate est nécessaire pour la protection des personnes contre les brûlures potentielles et les autres composants de la chaleur. nVent recommande que l'installation du chauffage se fasse uniquement dans une armoire métallique entièrement fermée.

NE PAS INSTALLER LES RADIATEURS SUR DES PANNEAUX EN BOIS. Les composants sensibles à la chaleur ne doivent pas être placés près de la zone d'évacuation de la chaleur, car cet air peut être très chaud. La zone de dégagement définit l'espace qui doit rester libre autour de ces composants pour un fonctionnement adéquat et sécuritaire de l'appareil

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.