

# Poinçonneuse hydraulique pour barre de cuivre / conducteur flexible ERIFLEX FLEXIBAR



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Convient aux barres de cuivre ou d'aluminium, et au conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar

Poinçonne des bords de trou plat et propres

Repère de centrage de poinçonneuse pour ajuster la position du trou

Configuration rapide avec système de poinçon et de filière interchangeable

Large gamme de poinçons et de filières ronds et ovales disponibles

Peut être incliné à 45° pour poinçonner plus facilement la barre-bus formée

Côté calibré, jauge de profondeur et butée

Assemblage mécanique résistant

Conforme RoHS

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


| Référence catalogue | Référence article | Pression de fonctionnement | Épaisseur de barre collectrice | Profondeur (D) | Hauteur (H) | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|

|             |        |        |             |       |        |        |
|-------------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|
| HYDR-BB-PUN | 545680 | 700bar | 12.7 mm Max | 305mm | 470 mm | 120 mm |
|-------------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | A      | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|--------|----------------|
| HYDR-BB-PUN         | 545680            | 130 mm | 54 kg          |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE