


nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Coated, Pin Included



The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.

Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

FONCTIONS

Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications

Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements

Quick installations result in accelerated job scheduling

Simple to use with only minimal training required

Splice offers quick visual inspection

Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet

Multiple coatings available

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Norme de finition	Finition de la goupille	Emballage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US
ML4ES	Revêtement époxy	ASTM® A775/A775M et AASHTO M284	Brut	Standard	12 mm	#4

Référence catalogue	Finition	Norme de finition	Finition de la goupille	Emballage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US
ML4G	Galvanisé à chaud	ASTM® A767 Classe I	Galvanisé mécaniquement	Standard	12 mm	#4
ML5ES	Revêtement époxy	ASTM® A775/A775M et AASHTO M284	Brut	Standard	16 mm	#5
ML5G	Galvanisé à chaud	ASTM® A767 Classe I	Galvanisé mécaniquement	Standard	16 mm	#5
ML5GPKG500	Galvanisé à chaud	ASTM® A767 Classe I	Galvanisé mécaniquement	En vrac	16 mm	#5
ML6ES	Revêtement époxy	ASTM® A775/A775M et AASHTO M284	Brut	Standard	20 mm	#6
ML6G	Galvanisé à chaud	ASTM® A767 Classe I	Galvanisé mécaniquement	Standard	20 mm	#6
ML6GPKG250	Galvanisé à chaud	ASTM® A767 Classe I	Galvanisé mécaniquement	En vrac	20 mm	#6


Table 2/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, Canada	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)	Poids unitaire
ML4ES	10M	48mm	42 mm	27 mm	0.23 kg
ML4G	10M	48mm	42 mm	27 mm	0.23 kg
ML5ES	15M	57mm	49 mm	33 mm	0.36 kg
ML5G	15M	57mm	49 mm	33 mm	0.36 kg
ML5GPKG500	15M	57mm	49 mm	33 mm	0.36 kg
ML6ES	20M	70mm	60 mm	40 mm	0.64 kg
ML6G	20M	70mm	60 mm	40 mm	0.64 kg
ML6GPKG250	20M	70mm	60 mm	40 mm	0.64 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE