


19" Fan Unit, 1 U

Centrale d'électricité

Fan Unit for installation into a 1U space within the Cabinet.



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Mechanical strain relief for mains cables

Can be adapted to subracks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-104	230 V min	
10713-100	230 V min	
10713-106	115 V min	

Référence catalogue	Input Voltage AC	Input Voltage DC
10713-102	115 V min	
10713-103		24 V min
10713-107		24 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE