

nVent ERICO Ericore Terminated Conductor

Power Utilities



FONCTIONS

Low-inductance, low-impedance cable designed to minimize voltage build-up due to lightning impulses

Multiple insulated layers of conductor reduce the potential of side flashing

Upper termination provides an insulated connection from terminal to nVent ERICO Ericore to properly transition the lightning strike

Requires lower termination kit

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Capacité	Impédance	Inductance	Résistance (Rdc)	Résistance (Rimp)	Tension de coupure supérieure
ERICORE010T	0.75 nF	12 Ω Max	37 nH	0.500 m Ω /m	6 m Ω /m	250 kV

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
ERICORE010T	13.543 kg


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Additional lengths available in 1 m (3.28') increments.

Consult nVent ERICO technical support or the installation manual for guidance on maximum allowable lengths.

Inductance and Capacitance are per meter.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE