


# Répartiteur quadripolaire TR, 125 A



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux

Équipé d'un plot d'entrée

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Carter de protection transparent

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue                          | TR-125A                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Référence article                            | 563150                                                  |
| Matériau                                     | Copper<br>Glass Fibre Reinforced Polyamide<br>Plexiglas |
| Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI) | 1000                                                    |


| Référence catalogue                                    | TR-125A                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Courant de court-circuit pic (I <sub>pk</sub> )        | 40kA                                                                    |
| Courant admissible à court terme (I <sub>cw</sub> ) 1s | 8.4kA                                                                   |
| Nombre de connexions côté ligne                        | 1                                                                       |
| Nombre de connexions côté charge                       | 5                                                                       |
| Taille du filetage 1 (TS1)                             | M5                                                                      |
| Taille du filetage 2 (TS2)                             | M6                                                                      |
| Profondeur (D)                                         | 117mm                                                                   |
| Hauteur (H)                                            | 126 mm                                                                  |
| Largeur (W)                                            | 150 mm                                                                  |
| Poids unitaire                                         | 0.68 kg                                                                 |
| Indice d'inflammabilité                                | UL® 94V-0                                                               |
| Conformité                                             | IEC® 60439.1<br>CEI® 61439,1<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La taille du filetage 2 correspond au plot d'entrée.

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**