

# Fiche de récepteur latéral

## Centrale d'électricité



### CARACTÉRISTIQUES

Contrôle la profondeur du disque de récepteur

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Performance supérieure au cours de la durée de vie du produit de récepteur


Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA

Installation simple intégrée

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------|
| WT2SS45             | 45 mm       |



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**