

Panneau d'avancée du toit RIM-E



Les panneaux RIM-E nVent RAYCHEM sont installés sur les avancées du toit et intègrent 3 séries de câbles chauffants autorégulants pour les exigences de puissance de sortie élevée. Les câbles chauffants autorégulants sont intégrés dans une base spécialement conçue qui dirige la majeure partie de la chaleur vers la surface supérieure pour une efficacité maximale. Le câble de base et chauffant est recouvert d'un panneau de protection qui transfère la chaleur le long du bord continu du toit. Les panneaux de protection sont disponibles dans une variété de couleurs pour correspondre au matériau du toit.

CARACTÉRISTIQUES

Prévient les problèmes de barrage de glace et la formation de stalactites dans les avancées et les noues de toit, évite les dommages consécutifs au toit

Une solution esthétique, sans câbles visibles, avec différentes couleurs et finitions

Installation et utilisation faciles

Câble chauffant autorégulant éco-énergétique plus systèmes de régulation UL avancés et approuvés CSA

Fiabilité et longue durée de vie : 20 year product warranty available

Sans entretien

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de chauffage: 118 W/m

Type de câble chauffant: Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6231-AL-28-1	120 V	Gris anthracite
F6231-AL-28-2	240 V	Gris anthracite
F6231-AL-29-1	120 V	Patine tropicale
F6231-AL-29-2	240 V	Patine tropicale

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6231-AL-30-1	120 V	Bleu électrique
F6231-AL-30-2	240 V	Bleu électrique
F6231-AL-31-1	120 V	Bleu Award
F6231-AL-31-2	240 V	Bleu Award
F6231-AL-32-1	120 V	Vert granite
F6231-AL-32-2	240 V	Vert granite
F6231-CU-70-1	120 V	Cuivre
F6231-CU-70-2	240 V	Cuivre
F6231-AL-01-1	120 V	Gris ardoise
F6231-AL-01-2	240 V	Gris ardoise
F6231-AL-02-1	120 V	Blanc pierre
F6231-AL-02-2	240 V	Blanc pierre
F6231-AL-03-1	120 V	Bone White
F6231-AL-03-2	240 V	Bone White
F6231-AL-04-1	120 V	Amande
F6231-AL-04-2	240 V	Amande
F6231-AL-05-1	120 V	Grès
F6231-AL-05-2	240 V	Grès

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6231-AL-06-1	120 V	Bronze sierra
F6231-AL-06-2	240 V	Bronze sierra
F6231-AL-07-1	120 V	Sarcelle
F6231-AL-07-2	240 V	Sarcelle
F6231-AL-08-1	120 V	Bleu roi
F6231-AL-08-2	240 V	Bleu roi
F6231-AL-09-1	120 V	Bleu ciel
F6231-AL-09-2	240 V	Bleu ciel
F6231-AL-10-1	120 V	Vert Sherwood
F6231-AL-10-2	240 V	Vert Sherwood
F6231-AL-11-1	120 V	Vert Hartford
F6231-AL-11-2	240 V	Vert Hartford
F6231-AL-12-1	120 V	Vert Hemlock
F6231-AL-12-2	240 V	Vert Hemlock
F6231-AL-13-1	120 V	Vert patiné
F6231-AL-13-2	240 V	Vert patiné
F6231-AL-14-1	120 V	Lierre foncé
F6231-AL-14-2	240 V	Lierre foncé

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6231-AL-15-1	120 V	Brandywine
F6231-AL-15-2	240 V	Brandywine
F6231-AL-16-1	120 V	Rouge roi
F6231-AL-16-2	240 V	Rouge roi
F6231-AL-17-1	120 V	Rouge colonial
F6231-AL-17-2	240 V	Rouge colonial
F6231-AL-18-1	120 V	Terre cuite
F6231-AL-18-2	240 V	Terre cuite
F6231-AL-19-1	120 V	Bronze sombre
F6231-AL-19-2	240 V	Bronze sombre
F6231-AL-20-1	120 V	Bronze extra sombre
F6231-AL-20-2	240 V	Bronze extra sombre
F6231-AL-21-1	120 V	Marron Mansard
F6231-AL-21-2	240 V	Marron Mansard
F6231-AL-22-1	120 V	Bronze moyen
F6231-AL-22-2	240 V	Bronze moyen
F6231-AL-23-1	120 V	Noir mat
F6231-AL-23-2	240 V	Noir mat

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6231-AL-24-1	120 V	Cuivre classique
F6231-AL-24-2	240 V	Cuivre classique
F6231-AL-25-1	120 V	Argent métallisé
F6231-AL-25-2	240 V	Argent métallisé
F6231-AL-26-1	120 V	Champagne métallisé
F6231-AL-26-2	240 V	Champagne métallisé
F6231-AL-27-1	120 V	Cityscape
F6231-AL-27-2	240 V	Cityscape

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT