

Panneau de noue RIM2-V



Les panneaux de noue nVent RAYCHEM RIM2 sont conçus pour être montés dans les noues de toiture et fournir un chemin de fonte chauffé descendant le long de la noue et éliminer l'accumulation d'eau dans la zone de la noue. Ils intègrent 2 séries de câbles chauffants autorégulant éco-énergétiques protégés mécaniquement par un panneau de couverture.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide

Solution de plissage esthétique : en dissimulant le câble chauffant, la fonte complète de neige le long de la noue du toit

Disponible dans une grande variété de couleurs

Solution de dégivrage à long terme : en protégeant de façon mécanique le câble chauffant

Solution fiable et haute performance : pour les zones lourdes de neige

Câble chauffant autorégulant éco-énergétique plus systèmes de régulation UL avancés et approuvés CSA

Fiabilité et longue durée de vie : 20 year product warranty available

Sans entretien

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de chauffage: 52 W/m

Type de câble chauffant: Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6287-AL-01-1	120 V	Gris ardoise
F6287-AL-01-2	240 V	Gris ardoise
F6287-AL-02-1	120 V	Blanc pierre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6287-AL-02-2	240 V	Blanc pierre
F6287-AL-03-1	120 V	Bone White
F6287-AL-03-2	240 V	Bone White
F6287-AL-04-1	120 V	Amande
F6287-AL-04-2	240 V	Amande
F6287-AL-05-1	120 V	Grès
F6287-AL-05-2	240 V	Grès
F6287-AL-06-1	120 V	Bronze sierra
F6287-AL-06-2	240 V	Bronze sierra
F6287-AL-07-1	120 V	Sarcelle
F6287-AL-07-2	240 V	Sarcelle
F6287-AL-08-1	120 V	Bleu roi
F6287-AL-08-2	240 V	Bleu roi
F6287-AL-09-1	120 V	Bleu ciel
F6287-AL-09-2	240 V	Bleu ciel
F6287-AL-10-1	120 V	Vert Sherwood
F6287-AL-10-2	240 V	Vert Sherwood
F6287-AL-11-1	120 V	Vert Hartford

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6287-AL-11-2	240 V	Vert Hartford
F6287-AL-12-1	120 V	Vert Hemlock
F6287-AL-12-2	240 V	Vert Hemlock
F6287-AL-13-1	120 V	Vert patiné
F6287-AL-13-2	240 V	Vert patiné
F6287-AL-14-1	120 V	Lierre foncé
F6287-AL-14-2	240 V	Lierre foncé
F6287-AL-15-1	120 V	Brandywine
F6287-AL-15-2	240 V	Brandywine
F6287-AL-16-1	120 V	Rouge roi
F6287-AL-16-2	240 V	Rouge roi
F6287-AL-17-1	120 V	Rouge colonial
F6287-AL-17-2	240 V	Rouge colonial
F6287-AL-18-1	120 V	Terre cuite
F6287-AL-18-2	240 V	Terre cuite
F6287-AL-19-1	120 V	Bronze sombre
F6287-AL-19-2	240 V	Bronze sombre
F6287-AL-20-1	120 V	Bronze extra sombre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6287-AL-20-2	240 V	Bronze extra sombre
F6287-AL-21-1	120 V	Marron Mansard
F6287-AL-21-2	240 V	Marron Mansard
F6287-AL-22-1	120 V	Bronze moyen
F6287-AL-22-2	240 V	Bronze moyen
F6287-AL-23-1	120 V	Noir mat
F6287-AL-23-2	240 V	Noir mat
F6287-AL-24-1	120 V	Cuivre classique
F6287-AL-24-2	240 V	Cuivre classique
F6287-AL-25-1	120 V	Argent métallisé
F6287-AL-25-2	240 V	Argent métallisé
F6287-AL-26-1	120 V	Champagne métallisé
F6287-AL-26-2	240 V	Champagne métallisé
F6287-AL-27-1	120 V	Cityscape
F6287-AL-27-2	240 V	Cityscape
F6287-AL-28-1	120 V	Gris anthracite
F6287-AL-28-2	240 V	Gris anthracite
F6287-AL-29-1	120 V	Patine tropicale

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6287-AL-29-2	240 V	Patine tropicale
F6287-AL-30-1	120 V	Bleu électrique
F6287-AL-30-2	240 V	Bleu électrique
F6287-AL-31-1	120 V	Bleu Award
F6287-AL-31-2	240 V	Bleu Award
F6287-AL-32-1	120 V	Vert granite
F6287-AL-32-2	240 V	Vert granite
F6287-CU-70-1	120 V	Cuivre
F6287-CU-70-2	240 V	Cuivre

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT