

# SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection

nVent RAYCHEM SBS-T2 control panel provides an integrated solution for nVent RAYCHEM self-regulating heating cables in pipe freeze protection applications. Offering multi-circuits, each with line sensing control and integrated electrical protection. Une alimentation 400 V c.a. (triphasee) est nécessaire.

## CARACTÉRISTIQUES

Raccordement simple et rapide de plusieurs circuits, directement en une seule armoire

High capacity, with up to 3 maximum circuit lengths connected into the panel

Système entièrement intégré : tous les raccordements et tous les dispositifs de sécurité et de protection des circuits sont intégrés à l'armoire

Économies d'énergie : with line sensing control

Système fiable et complet d'un fabricant et spécialement conçu pour la mise hors gel des systèmes de sprinkleurs

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available, maintenance free

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

| Référence catalogue | Quantité du disjoncteur | Circuit Breaker Quantity, 30 mA | Profondeur | Hauteur | Matériau du boîtier | Classe d'étanchéité IP |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|---------|---------------------|------------------------|
| 6012-T2-2S-9X16A    | 3                       | 3                               | 200 mm     | 800 mm  | Acier               | IP55                   |

Table 2/2

| Référence catalogue | Lockable | Courant nominal du commutateur principal | Montage         | Quantité de phase | Pole Quantity, Main Switch | Largeur |
|---------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 6012-T2-2S-9X16A    | Oui      | 63 A                                     | Fixation murale | 3                 | 3                          | 600 mm  |

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**