

# Pack pour installateur XL-Trace, kit de câbles auto-régulants sans halogène et à faible dégagement de fumée



Les packs entrepreneurs nVent RAYCHEM comprennent une longueur fixe de câble chauffant fournie dans une boîte à bobine facile à utiliser et à transporter. La bobine permet à l'installateur de dérouler facilement la longueur requise, réduisant ainsi les efforts et la durée d'installation.

## CARACTÉRISTIQUES

Sécurité inégalée, construction sans halogène, à faible dégagement de fumée : up to 90% less smoke emissions and improved self-extinguishing properties

Sans halogène : IEC60754-1 testés et déclarés conformes

Propriétés d'auto-extinction améliorées dans le cadre des essais d'inflammabilité conformément à la norme IEC62395

Rendement énergétique : câble autorégulant, économies importantes si utilisé avec une régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC), aucune surchauffe du câble possible

Technologie auto-régulante : à couper à longueur sur site afin de compenser les variations par rapport à l'étude technique

Installation simple et rapide grâce à l'utilisation du système de raccordement rapide RayClic

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Hauteur nominale:</b>	6,8 mm
<b>Largeur nominale:</b>	13,8 mm
<b>Tension d'alimentation:</b>	220 - 240 V
<b>Température d'installation min.:</b>	-40 °C
<b>Type de chemin de terre:</b>	Tresse
<b>Matériau de gaine extérieure:</b>	Sans halogène, à faible dégagement de fumée
<b>Technologie de câble chauffant:</b>	Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Max Continuous Exposure Temperature, Power On	Couleur
1244-021262	XL-Trace-InstallerPack-10XL-30m	30 m	10 W/m	65 °C	Prune
1244-021263	XL-Trace-InstallerPack-10XL-50m	50 m	10 W/m	65 °C	Prune
1244-021264	XL-Trace-InstallerPack-10XL-80m	80 m	10 W/m	65 °C	Prune
1244-021265	XL-Trace-InstallerPack-15XL-50m	50 m	15 W/m	65 °C	Vert
1244-021266	XL-Trace-InstallerPack-15XL-80m	80 m	15 W/m	65 °C	Vert
1244-021267	XL-Trace-InstallerPack-26XL-50m	50 m	26 W/m	65 °C	Bleu
1244-021268	XL-Trace-InstallerPack-26XL-80m	80 m	26 W/m	65 °C	Bleu
1244-021269	XL-Trace-InstallerPack-31XL-50m	50 m	31 W/m	85 °C	Violet
1244-021270	XL-Trace-InstallerPack-31XL-80m	80 m	31 W/m	85 °C	Violet

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,**

**Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Amérique latine**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**