

# Guide-carte| avec codage, pour CPCI,VME64x, PC



Nouvelle génération de guide-cartes avec détrompage pour PCB ou unités enfichables. Forme une interface fiable entre les mécaniques de bac à cartes et les sous-ensembles. Grâce à la conception optimisée et au nouveau matériau plastique de haute qualité, la stabilité a été considérablement accrue, et les propriétés de sécurité incendie ont également été améliorées. Le matériau garantit une faible inflammabilité, une faible toxicité et densité de fumée et répond aux exigences de la norme EN 45545-2 (sécurité anti-incendie dans les véhicules ferroviaires) R22, R23 et R24 avec le niveau de risque le plus élevé HL3. De plus, les guide-cartes sont également considérés comme « sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

NOUVELLE génération de guide-cartes avec détrompage en matière plastique pour un maintien fiable des PCB ou des unités enfichables

Stabilité significativement accrue, grâce à une conception optimisée et un matériau (PC) de haute qualité

Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3

« sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21

Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm

Possibilité de visser les guide-cartes sur les profilés horizontaux de types H et R, pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées.

Clip ESD disponible en option pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profil

Température de stockage : de -40 °C à 130 °C

## SPÉCIFICATIONS

**Compatible avec:** Bacs à cartes; Coffrets; Châssis 19"; Systèmes

**Type:** Codage

**Famille de produits:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

**Type de produit:** Support de guidage

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau                                | Couleur       | Quantité par colis | Profondeur de la carte | Largeur de rainure | Conformité |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 64568-089           | Plastique renforcé de fibres            | Rouge         | 1                  | 160mm                  | 2                  | EN 45545-2 |
| 64568-090           | Plastique renforcé de fibres            | Gris          | 1                  | 160mm                  | 2                  | EN 45545-2 |
| 64568-109           | Plastique renforcé de fibres, Aluminium | Rouge, Argent | 1                  | 160mm                  | 2.5                | EN 45545-2 |
| 64568-110           | Plastique renforcé de fibres, Aluminium | Gris, Argent  | 1                  | 160mm                  | 2.5                | EN 45545-2 |
| 24568-357           | Plastique renforcé de fibres            | Rouge         | 10                 | 70mm                   | 2                  | EN 45545-2 |
| 24568-360           | Plastique renforcé de fibres            | Gris          | 10                 | 70mm                   | 2                  | EN 45545-2 |
| 24568-358           | Plastique renforcé de fibres            | Gris          | 10                 | 160mm                  | 2                  | EN 45545-2 |
| 24568-356           | Plastique renforcé de fibres            | Rouge         | 10                 | 160mm                  | 2                  | EN 45545-2 |
| 24568-341           | Plastique renforcé de fibres, Aluminium | Gris, Argent  | 10                 | 280mm                  | 2.5                | EN 45545-2 |
| 24568-331           | Plastique renforcé de fibres, Aluminium | Rouge, Argent | 10                 | 280mm                  | 2.5                | EN 45545-2 |
| 24568-332           | Plastique renforcé de fibres, Aluminium | Rouge, Argent | 10                 | 340mm                  | 2.5                | EN 45545-2 |

| Référence catalogue | Matériau                                | Couleur       | Quantité par colis | Profondeur de la carte | Largeur de rainure | Conformité |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|
| 24568-342           | Plastique renforcé de fibres, Aluminium | Gris, Argent  | 10                 | 340mm                  | 2.5                | EN 45545-2 |
| 64568-085           | Plastique renforcé de fibres            | Rouge         | 1                  | 70mm                   | 2                  | EN 45545-2 |
| 64568-086           | Plastique renforcé de fibres            | Gris          | 1                  | 70mm                   | 2                  | EN 45545-2 |
| 64568-091           | Plastique renforcé de fibres            | Rouge         | 1                  | 220mm                  | 2                  | EN 45545-2 |
| 64568-092           | Plastique renforcé de fibres            | Gris          | 1                  | 220mm                  | 2                  | EN 45545-2 |
| 64568-111           | Plastique renforcé de fibres, Aluminium | Rouge, Argent | 1                  | 220mm                  | 2.5                | EN 45545-2 |
| 64568-112           | Plastique renforcé de fibres, Aluminium | Gris, Argent  | 1                  | 220mm                  | 2.5                | EN 45545-2 |

Table 2/2

| Référence catalogue | Finition | Expédition rapide |
|---------------------|----------|-------------------|
| 64568-089           |          | No                |
| 64568-090           |          | No                |
| 64568-109           |          | No                |
| 64568-110           |          | No                |
| 24568-357           |          | No                |
| 24568-360           |          | No                |
| 24568-358           |          | No                |

| Référence catalogue | Finition | Expédition rapide |
|---------------------|----------|-------------------|
| 24568-356           |          | No                |
| 24568-341           | Anodisé  | No                |
| 24568-331           | Anodisé  | No                |
| 24568-332           | Anodisé  | No                |
| 24568-342           |          | No                |
| 64568-085           |          | No                |
| 64568-086           |          | No                |
| 64568-091           |          | No                |
| 64568-092           |          | No                |
| 64568-111           |          | No                |
| 64568-112           |          | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**