


RatiopacPRO| Coffret 19", Blindage réalisable a posteriori, avec poignées



Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19 et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret fournit des poignées avant pour faciliter la manipulation.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffrets pour intégration de composants modulaires 19" ou montage personnalisé, par ex. avec plaque de montage

Adapté aux poignées d'insertion/extraction conformément aux normes IEC 60297-3-102 et IEEE 1101.10 pour applications CompactPCI et VME64x

Version avec poignées avant

Blindage CEM réalisable à postérieur

Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)

Construction symétrique, face avant et arrière identiques

Aucune vis apparente ; pièces d'habillage amovibles sans outils

Conforme DIN EN 62368-1

SPÉCIFICATIONS

Type de produit:	Coffret
Famille de produits:	RatiopacPRO

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24571-838	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24571-839	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm
24571-840	6U	84HP	495.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-213	5U	28HP	255.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-216	5U	28HP	315.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-225	5U	42HP	255.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-228	5U	42HP	315.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-229	5U	42HP	375.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-237	5U	63HP	255.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-240	5U	63HP	315.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-241	5U	63HP	375.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-249	5U	84HP	255.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-252	5U	84HP	315.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-253	5U	84HP	375.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-254	5U	84HP	435.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-255	5U	84HP	495.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-357	5U	28HP	255.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-360	5U	28HP	315.5mm	1	201.25mm	148mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24572-369	5U	42HP	255.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-372	5U	42HP	315.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-373	5U	42HP	375.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-381	5U	63HP	255.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-384	5U	63HP	315.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-385	5U	63HP	375.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-393	5U	84HP	255.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-396	5U	84HP	315.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-397	5U	84HP	375.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-398	5U	84HP	435.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-399	5U	84HP	495.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-720	2U	42HP	248.74mm	1	88.1mm	213.94mm
24572-723	2U	42HP	248.74mm	1	88.1mm	213.94mm
24572-730	2U	63HP	355.42mm	1	88.1mm	320.62mm
24572-733	2U	63HP	35.42mm	1	88.1mm	32.62mm
24571-702	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24571-705	3U	28HP	315.5mm	1	112.3mm	148mm
24571-714	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24571-717	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24571-718	3U	42HP	375.5mm	1	112.3mm	219mm
24571-726	3U	63HP	255.5mm	1	112.3mm	326mm
24571-729	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24571-730	3U	63HP	375.5mm	1	112.3mm	326mm
24571-738	3U	84HP	255.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-741	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-742	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-743	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-744	3U	84HP	495.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-750	4U	28HP	255.5mm	1	156.8mm	148mm
24571-753	4U	28HP	315.5mm	1	156.8mm	148mm
24571-762	4U	42HP	255.5mm	1	156.8mm	219mm
24571-765	4U	42HP	315.5mm	1	156.8mm	219mm
24571-766	4U	42HP	375.5mm	1	156.8mm	219mm
24571-774	4U	63HP	255.5mm	1	156.8mm	326mm
24571-777	4U	63HP	315.5mm	1	156.8mm	326mm
24571-778	4U	63HP	375.5mm	1	156.8mm	326mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24571-786	4U	84HP	255.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-789	4U	84HP	315.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-790	4U	84HP	375.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-791	4U	84HP	435.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-792	4U	84HP	495.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-798	6U	28HP	255.5mm	1	245.7mm	148mm
24571-801	6U	28HP	315.5mm	1	245.7mm	148mm
24571-810	6U	42HP	255.5mm	1	245.7mm	219mm
24571-813	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24571-814	6U	42HP	375.5mm	1	245.7mm	219mm
24571-822	6U	63HP	255.5mm	1	245.7mm	326mm
24571-825	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24571-826	6U	63HP	375.5mm	1	245.7mm	326mm
24571-834	6U	84HP	255.5mm	1	245.7mm	432mm
24571-837	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
---------------------	----------------------------	---------------------------	------------	----------------------------	----------	---------

24571-838	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-839	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-840	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24572-213	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-216	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-225	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-228	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-229	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm

24572-237	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-240	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-241	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-249	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-252	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-253	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-254	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-255	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm

24572-357	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-360	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-369	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-372	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-373	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-381	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-384	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-385	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm

24572-393	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-396	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-397	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-398	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-399	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	221.5mm
24572-720	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Oui	Passivé, Revêtement poudré	88.1mm
24572-723	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Oui	Passivé, Revêtement poudré	88.1mm
24572-730	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Oui	Passivé, Revêtement poudré	88.1mm

24572-733	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Oui	Passivé, Revêtement poudré	88.1mm
24571-702	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-705	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-714	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-717	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-718	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-726	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-729	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm

24571-730	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-738	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-741	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-742	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-743	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-744	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	132.6mm
24571-750	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-753	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm

24571-762	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-765	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-766	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-774	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-777	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-778	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-786	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-789	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm

24571-790	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-791	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-792	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	177mm
24571-798	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-801	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-810	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-813	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-814	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm

24571-822	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3- 101, CEI 60297- 3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-825	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3- 101, CEI 60297- 3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-826	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3- 101, CEI 60297- 3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-834	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3- 101, CEI 60297- 3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm
24571-837	Poignées, Glissières horizontales	Non	CEI 60297-3- 101, CEI 60297- 3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Passivé, Revêtement poudré	265.9mm

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Type	Largeur	Expédition rapide
24571-838	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-839	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-840	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Chargestatique	Type	Largeur	Expédition rapide
24572-213	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No
24572-216	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No
24572-225	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24572-228	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24572-229	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24572-237	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24572-240	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24572-241	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24572-249	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24572-252	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24572-253	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Chargestatique	Type	Largeur	Expédition rapide
24572-254	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24572-255	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24572-357	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No
24572-360	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No
24572-369	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24572-372	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24572-373	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24572-381	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24572-384	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24572-385	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24572-393	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Chargestatique	Type	Largeur	Expédition rapide
24572-396	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24572-397	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24572-398	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24572-399	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24572-720	Aluminium	IP20		Coffret pour composants 19"	235.5mm	No
24572-723	Aluminium	IP20		Coffret pour composants 19"	235.5mm	No
24572-730	Aluminium	IP20		Coffret pour composants 19"	342.4mm	No
24572-733	Aluminium	IP20		Coffret pour composants 19"	342.4mm	No
24571-702	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No
24571-705	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No
24571-714	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24571-717	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Chargestatique	Type	Largeur	Expédition rapide
24571-718	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24571-726	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24571-729	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24571-730	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24571-738	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-741	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-742	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-743	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-744	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-750	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No
24571-753	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Chargestatique	Type	Largeur	Expédition rapide
24571-762	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24571-765	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24571-766	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24571-774	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24571-777	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24571-778	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24571-786	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-789	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-790	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-791	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-792	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Chargestatique	Type	Largeur	Expédition rapide
24571-798	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No
24571-801	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	164.4mm	No
24571-810	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24571-813	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24571-814	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	235.5mm	No
24571-822	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24571-825	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24571-826	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	342.4mm	No
24571-834	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No
24571-837	Aluminium	IP20	25kg	Coffret pour composants électroniques personnalisés	448.9mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Modifications (teintes et dimensions spécifiques)

Solutions personnalisées (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)

Service de montage à partir d'une pièce.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE