

# Collier poire 115M pour charge moyenne



Le collier poire à charge moyenne 115M est idéal pour la suspension de conduites stationnaires non isolées, notamment les tuyaux CPVC, dans les systèmes de gicleurs d'incendie. Un écrou à sertir moleté permet de simplifier les ajustements verticaux et ses bords évasés (tailles de 1,27 cm à 10,16 cm) permettent d'éviter que les tuyaux n'entrent en contact avec des bords tranchants du support.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyauterie 1/2 à 4 po)

L'écrou à sertir retenu permet de s'assurer que le collier poire et l'écrou à sertir restent ensemble

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Fabriquée pour utiliser la taille minimale de tige filetée autorisée par la norme NFPA® pour la canalisation du gicleur d'incendie

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Prégalvanisé

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | NB/DN | Diamètre extérieur (OD) | Taille du piquet (RS) | A     | B       |
|---------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------|---------|
| 115M0050EG          | 597860            | 15    | 21.3 mm                 | M10                   | 71 mm | 28.6 mm |


| Référence catalogue | Référence article | NB/DN | Diamètre extérieur (OD) | Taille du piquet (RS) | A        | B        |
|---------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 115M0075EG          | 597870            | 20    | 26.9 mm                 | M10                   | 75.9 mm  | 30.2 mm  |
| 115M0200EG          | 597910            | 50    | 60.3 mm                 | M10                   | 108.6 mm | 47.6 mm  |
| 115M0100EG          | 597880            | 25    | 33.7 mm                 | M10                   | 82.5 mm  | 34.9 mm  |
| 115M0125EG          | 597890            | 32    | 42.4 mm                 | M10                   | 90.6 mm  | 38.1 mm  |
| 115M0150EG          | 597900            | 40    | 48.3 mm                 | M10                   | 96.7 mm  | 41.3 mm  |
| 115M0400EG          | 597940            | 100   | 114 mm                  | M10                   | 192.5 mm | 100.9 mm |
| 115M0300EG          | 597930            | 80    | 89 mm                   | M10                   | 166.3 mm | 88.2 mm  |
| 115M0250EG          | 597920            | 65    | 76 mm                   | M10                   | 150.8 mm | 87.3 mm  |
| 115M0500EG          | 597950            | 125   | 140 mm                  | M12                   | 232.7 mm | 120 mm   |
| 115M0800EG          | 597970            | 200   | 219 mm                  | M12                   | 327.1 mm | 175.1 mm |
| 115M0600EG          | 597960            | 150   | 165 mm                  | M12                   | 286.6 mm | 160.4 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | C       | Charge statique maximale (F) | Certifications                                    |
|---------------------|-------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 115M0050EG          | 597860            | 25.4 mm | 5000N                        | UL, cUL, ITB                                      |
| 115M0075EG          | 597870            | 23.9 mm | 5000N                        | ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL |
| 115M0200EG          | 597910            | 23.9 mm | 5000N                        | ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL |
| 115M0100EG          | 597880            | 24.1 mm | 5000N                        | ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL |

| Référence catalogue | Référence article | C       | Charge statique maximale (F) | Certifications                                    |
|---------------------|-------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 115M0125EG          | 597890            | 24.1 mm | 5000N                        | UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB |
| 115M0150EG          | 597900            | 24.1 mm | 5000N                        | ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL |
| 115M0400EG          | 597940            | 48.9 mm | 14000N                       | ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL |
| 115M0300EG          | 597930            | 49.7 mm | 14000N                       | ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL |
| 115M0250EG          | 597920            | 50.8 mm | 14000N                       | UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB |
| 115M0500EG          | 597950            | 57.1 mm | 20000N                       | UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL, ITB |
| 115M0800EG          | 597970            | 73.4 mm | 20000N                       | ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL |
| 115M0600EG          | 597960            | 84.1 mm | 20000N                       | ITB, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

