


## Varistar CP| Toit ventilé



Toit de ventilation surélevé Varistar avec 3 ventilateurs, extensible jusqu'à 6 ventilateurs.

### FONCTIONS

6 ventilateurs axiaux montés

Fiche Schuko/CEI 60320 C12

6 ventilateurs axiaux à économie d'énergie installés

Entrée d'alimentation à large plage 90-260 VAC

Contrôle de la vitesse avec les capteurs 2 T°

Alarme sur T° et ventilateur (écran d'affichage en façade et aux sorties relais)

Contrôle télécommandé par Modbus RTU ou Guardian

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Ventilateur

**Matériau:** Acier

Table 1/3

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Tension CC | Circulation d'air | Niveau acoustique |
|---------------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 21630-777           | 600mm   | 600mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-778           | 600mm   | 800mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-783           | 800mm   | 600mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-784           | 800mm   | 800mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-785           | 800mm   | 900mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-786           | 800mm   | 1000mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-779           | 600mm   | 900mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-780           | 600mm   | 1000mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-781           | 600mm   | 1100mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-782           | 600mm   | 1200mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-787           | 800mm   | 1100mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-788           | 800mm   | 1200mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-790           | 600mm   | 600mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-791           | 600mm   | 800mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-792           | 600mm   | 900mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-793           | 600mm   | 1000mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |

| Référence catalogue | Largeur | Profondeur | Quantité par colis | Tension CC | Circulation d'air | Niveau acoustique |
|---------------------|---------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 21630-794           | 600mm   | 1100mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-795           | 600mm   | 1200mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-796           | 800mm   | 600mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-797           | 800mm   | 800mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-798           | 800mm   | 900mm      | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-799           | 800mm   | 1000mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-800           | 800mm   | 1100mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |
| 21630-801           | 800mm   | 1200mm     | 1                  | 24V        | 171m³/h           | 42.5dB(A)         |

| Table 2/3           |                            |            |              |             |                   |                      |
|---------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Référence catalogue | Pression statique maximale | Couleur    | Code couleur | Conformité  | Finition          | Indice de protection |
| 21630-777           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-778           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-783           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-784           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-785           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-786           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-779           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-780           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |

| Référence catalogue | Pression statique maximale | Couleur    | Code couleur | Conformité  | Finition          | Indice de protection |
|---------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 21630-781           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-782           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré |                      |
| 21630-787           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-788           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-790           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-791           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-792           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-793           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-794           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-795           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-796           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-797           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-798           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-799           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-800           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |
| 21630-801           | 68.1Pa                     | Gris foncé | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | IP20                 |

Table 3/3

| Référence catalogue | Type | Compatible avec | Expédition rapide |
|---------------------|------|-----------------|-------------------|
|---------------------|------|-----------------|-------------------|

|           |                                     |             |    |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----|
| 21630-777 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-778 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-783 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-784 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-785 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-786 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-779 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-780 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-781 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-782 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-787 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-788 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-790 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-791 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-792 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-793 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-794 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-795 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-796 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |

|           |                                     |             |    |
|-----------|-------------------------------------|-------------|----|
| 21630-797 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-798 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-799 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-800 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |
| 21630-801 | Plaque supérieure avec ventilateurs | Varistar CP | No |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**