

# Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour profil en « T »



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Aucun outil d'installation nécessaire pour l'attache de base

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues

Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Conforme à la norme EN 50174-2

Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition | Diamètre (Ø) | Zone | Capacité de câble, Cat. 5e |
|---------------------|-------------------|----------|----------|--------------|------|----------------------------|
|---------------------|-------------------|----------|----------|--------------|------|----------------------------|

|           |        |                        |                                        |       |                    |    |
|-----------|--------|------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------|----|
| CAT16HPTS | 181089 | Acier, Spring<br>Acier | nVent CADDY<br>Armour,<br>Prégalvanisé | 25 mm | 690mm <sup>2</sup> | 20 |
|-----------|--------|------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------|----|

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Capacité de câble,<br>Cat. 6 | Capacité de câble,<br>Cat. 6A | A     | Charge statique |
|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|
| CAT16HPTS           | 181089            | 15                           | 10                            | 65 mm | 270N            |


## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des fils de support supplémentaires sont nécessaires, conformément à la norme NEC® 300,11.

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 5' (1,5 m) conformément à la norme TIA 569-C.9.7 et EN 50174-2.

La capacité du câble est calculée selon un taux de remplissage de 70 %.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

