

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

Également disponible dans une configuration en forme d' Y

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B
SLK15L1	196508	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm
SLK15L10	196513	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm
SLK15L2	196509	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L2R2	196614	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L3	196510	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L3R2	196615	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L5	196511	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm
SLK2L1	196537	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	1m	57 mm	22 mm
SLK2L10	196542	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	10m	57 mm	22 mm
SLK2L2	196538	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK2L2R2	196619	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK2L3	196539	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L3R2	196620	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L5	196540	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	2 mm	5m	57 mm	22 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	B
SLK3L1	196700	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L10	196705	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L2	196701	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3	196702	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3R2	196625	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5	196703	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5R2	196626	Steel, Polypropylene, Alliage de zinc	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm

Table 2/3


Référence catalogue	Référence article	C	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)
SLK15L1	196508	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L10	196513	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2	196509	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2R2	196614	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3	196510	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3R2	196615	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L5	196511	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max

Référence catalogue	Référence article	C	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)
SLK2L1	196537	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L10	196542	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2	196538	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2R2	196619	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3	196539	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3R2	196620	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5	196540	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3L1	196700	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L10	196705	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L2	196701	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3	196702	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3R2	196625	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5	196703	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5R2	196626	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
SLK15L1	196508	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L10	196513	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2	196509	195N	SMACNA, cUL, UL

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Certifications
SLK15L2R2	196614	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L3	196510	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L3R2	196615	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L5	196511	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L1	196537	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10	196542	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2	196538	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2R2	196619	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3	196539	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L3R2	196620	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L5	196540	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK3L1	196700	890N	SMACNA
SLK3L10	196705	890N	SMACNA
SLK3L2	196701	890N	SMACNA
SLK3L3	196702	890N	SMACNA
SLK3L3R2	196625	890N	SMACNA
SLK3L5	196703	890N	SMACNA
SLK3L5R2	196626	890N	SMACNA



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

