

# Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHKM avec écrou fixe



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Nécessite un boulon transversal et un écrou séparés

Utilisez l'outil de perforation TDHP pour percer un trou dans le platelage

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Électro-galvanisé

**Matériau:** Acier

Table 1/2


| Référence catalogue | Référence article | Taille du piquet (RS) | A     | B       | C     | Épaisseur (T) |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------|-------|---------------|
| TBHKM8              | 597582            | 8                     | 97 mm | 91.5 mm | 25 mm | 2.5 mm        |
| TBHKM10             | 597583            | 10                    | 97 mm | 91.5 mm | 25 mm | 2.5 mm        |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou 1 (HS1) | Taille de trou 2 (HS2) | Certifications                                         |
|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| TBHKM8              | 597582            | 10.5 mm                | 5 mm                   | VdS G4060082, ITB                                      |
| TBHKM10             | 597583            | 10.5 mm                | 5 mm                   | VdS G4060082, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB |

| Épaisseur du plafond | Charge Statique F |
|----------------------|-------------------|
| 0,63 mm - 0,70 mm    | 600 N             |
| 0,71 mm - 0,80 mm    | 700 N             |
| 0,81 mm - 1,00 mm    | 800 N             |
| 1,01 mm - 1,20 mm    | 1000 N            |
| 1,21 mm - 1,50 mm    | 1200 N            |
| > 1,50 mm            | 1500 N            |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

