



# Plaque de terre en cuivre



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

## DIAGRAMMES



## FONCTIONS

Constitue une grande surface permettant de dissiper le courant en le faisant circuler vers la terre

Disponible dans une grande variété de tailles et de configurations de raccords flexibles

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Nu  
**Matériau:** Cuivre

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Largeur | Longueur | Connexion en spirale | Épaisseur |
|---------------------|-------------------|---------|----------|----------------------|-----------|
| 710190              | 710190            | 600 mm  | 600mm    | Aucun                | 1.5 mm    |
| 710200              | 710200            | 600 mm  | 600mm    | Aucun                | 3 mm      |

| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPE                        | Électrode de la plaque de mise à la terre                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| C                          | Matériau                                                   | C: cuivre (C11000)                                                                                                                                                                                                                            |
| E                          | Connexion avec raccord flexible                            | C: Continue (2 x connexion Cadweld « L J » d'ERICO)<br>E : Fin (connexion Cadweld « L J » d'ERICO)<br>N : pas de raccord flexible                                                                                                             |
| A                          | Code d'épaisseur de la plaque (Tolérance pour le lot)      | A: 1/32 po (min pour le paratonnerre, en cuivre)<br>B: 1/16 po (min pour l'alimentation, en cuivre)<br>C: 3/32 po<br>D: 1/8 po<br>E: 1/4 po (min pour l'alimentation, en acier)<br>F: 3/8 po<br>G: 1/2 po<br>H: 1/64 po (26 GA)<br>J: 3/16 po |
| H                          | Code de largeur de la plaque                               | A: 1" · B: 2 po · C: 3 po · D: 4 po · E: 5 po · F: 6 po · G: 9 po · H: 12 po · J: 18 po<br>K: 24 po · L: 30 po · M: 36 po · N: 42 po · P: 48 po · Q: 17 po · R: 10 po                                                                         |
| 024                        | Code de longueur de la plaque (pouces) (3 chiffres requis) |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1L*                        | Type de câble à raccord flexible (code de câbles ERICO)    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 024*                       | Longueur de raccords flexibles (pouces)                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| (T)*                       | Étamé                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |

\* Vide si aucun

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**