


Barre de connexion CB



Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser dans plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données. Les barres omnibus CB peuvent aussi être utilisées pour la collecte de courant continu provenant de panneaux solaires.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Idéal pour les applications solaires

La barre en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium

La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion

Peuvent être fixés aux isolateurs sur chevilles ou aux barres omnibus en cuivre perforées ou taraudées

Le taux de remplissage élevé permet des connexions de sortie avec ou sans borne

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Aluminium

Finition: Étamé

Référence catalogue	CB14X10AL	CB20X10AL	CB32X10AL
Référence article	553152	553153	553151

Référence catalogue	CB14X10AL	CB20X10AL	CB32X10AL
Intensité nominale maximale, CEI	450A	640A	1020A
Nombre de connexions	14	20	32
Taille de conducteur, CEI	(14) 1,5 - 6 mm ² Torsadé	(20) 1,5 - 6 mm ² Torsadé	(32) 1,5 - 6 mm ² Torsadé
Taille du conducteur de la virole, CEI	(14) 2,5 - 6 mm ²	(20) 2.5 - 6 mm ²	(32) 2.5 - 6 mm ²
Taille de conducteur, UL	(14) #14 - #6 Solid (14) N° 16 - N° 6 Torsadé	(20) #14 - #6 Solid (20) N° 16 - N° 6 Torsadé	(32) #14 - #6 Solid (32) N° 16 - N° 6 Torsadé
Profondeur (D)	22mm	22mm	22mm
Hauteur (H)	72 mm	72 mm	72 mm
Largeur (W)	61.5 mm	88 mm	141.5 mm
Épaisseur (T)	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Taille de trou 1 (HS1)	6.6 mm	6.6 mm	6.6 mm
Taille de trou 2 (HS2)			13.5 mm
A	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm
B	31.75 mm	31.75 mm	31.75 mm
C	36 mm	62.75 mm	122.5 mm
E			44.5 mm
Couple de serrage (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Poids unitaire	0.07 kg	0.1 kg	0.16 kg
Conformité	IEC® 60947-1 CEI® 60998-2-1	IEC® 60947-1 CEI® 60998-2-1	IEC® 60947-1 CEI® 60998-2-1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.