

# Tresse de mise à la terre et de liaison MBJ, cuivre étamé



Les tresses de mise à la terre et de liaison MBJ permettent d'effectuer une mise à la terre fiable pour les applications qui requièrent flexibilité et longévité. Les tresses de mise à la terre en cuivre étamé à plages massivées sont prêtes à installer. Aucun dénudage, sertissage ou poinçonnage supplémentaire, ni étamage ou sertissage de cosses ne sont requis. Le processus de fabrication exclusif optimise le contact entre chaque fil et permet d'éliminer tous problèmes d'humidité internes aux plages, de manière à prévenir toute corrosion et à prolonger la durée de vie de la tresse.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Gamme complète de connexions de terre/sol flexibles de section 6 - 100 mm<sup>2</sup> (11,84 - 197,35 kcmil) et de longueur 100 - 500 mm (3,937" - 19,685")

Plage intégrée, sans cosses étamées ou serties pour un contact électrique et une résistance à la traction supérieurs

Résistant aux vibrations et à l'usure, pour réduire la maintenance

Fournit des économies de poids, de matériaux et d'impédance faible par rapport aux câbles à cosses isolés similaires

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage et sans besoin de découpe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage

Installation facile et rapide

Recommandé par les directives EMC/EMI et impédance plus faible que les câbles

Conformité EAC

Conforme RoHS

Conforme à la norme ISO 6469-1 (véhicules routiers propulsés électriquement - Partie 1 : Système de stockage d'énergie rechargeable) - Section 6.2.2 Vibrations

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:**

Cuivre

**Finition:** Étamé

**Détails de la certification:** UL® 467

**Température de fonctionnement:** 105 °C Max

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Conformité                    | Ampacité | Épaisseur (T) | Section transversale | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|----------------------|--------------|
| MBJ6-150-6          | 556600            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 40A      | 1.1 mm        | 6mm <sup>2</sup>     | 150mm        |
| MBJ6-200-6          | 563410            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 40A      | 1.1 mm        | 6mm <sup>2</sup>     | 200mm        |
| MBJ10-200-6         | 556930            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 75A      | 1.1 mm        | 10mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ16-100-6         | 563540            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 100mm        |
| MBJ16-100-8         | 556620            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 100mm        |
| MBJ10-300-6         | 556610            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 75A      | 1.1 mm        | 10mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ16-200-6         | 563300            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ16-200-8         | 556640            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ25-100-10        | 556670            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 100mm        |
| MBJ30-100-10        | 556720            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 180A     | 2 mm          | 30mm <sup>2</sup>    | 100mm        |
| MBJ16-150-6         | 563550            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 150mm        |
| MBJ16-150-8         | 556630            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 150mm        |
| MBJ16-250-8         | 556650            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 250mm        |
| MBJ25-150-10        | 556680            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 150mm        |
| MBJ35-100-10        | 556770            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 197A     | 2.1 mm        | 35mm <sup>2</sup>    | 100mm        |
| MBJ16-300-6         | 563320            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 300mm        |

| Référence catalogue | Référence article | Conformité                    | Ampacité | Épaisseur (T) | Section transversale | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|----------------------|--------------|
| MBJ16-300-8         | 556660            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ25-200-10        | 556690            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ25-200-12        | 563430            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ25-200-6         | 563340            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ25-200-8         | 555200            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ30-150-10        | 556730            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 180A     | 2 mm          | 30mm <sup>2</sup>    | 150mm        |
| MBJ35-150-10        | 556780            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 197A     | 2.1 mm        | 35mm <sup>2</sup>    | 150mm        |
| MBJ50-100-10        | 556820            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 100mm        |
| MBJ16-500-8         | 556940            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 120A     | 1.5 mm        | 16mm <sup>2</sup>    | 500mm        |
| MBJ25-250-10        | 556700            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 250mm        |
| MBJ30-200-10        | 556740            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 180A     | 2 mm          | 30mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ25-300-10        | 556710            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ25-300-8         | 555201            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ25-500-10        | 556950            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 150A     | 1.9 mm        | 25mm <sup>2</sup>    | 500mm        |
| MBJ30-250-10        | 556750            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 180A     | 2 mm          | 30mm <sup>2</sup>    | 250mm        |
| MBJ35-200-10        | 556790            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 197A     | 2.1 mm        | 35mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ30-300-10        | 556760            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 180A     | 2 mm          | 30mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ30-500-10        | 556960            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 180A     | 2 mm          | 30mm <sup>2</sup>    | 500mm        |

| Référence catalogue | Référence article | Conformité                    | Ampacité | Épaisseur (T) | Section transversale | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|----------------------|--------------|
| MBJ35-250-10        | 556800            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 197A     | 2.1 mm        | 35mm <sup>2</sup>    | 250mm        |
| MBJ35-300-10        | 556810            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 197A     | 2.1 mm        | 35mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ35-500-10        | 556970            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 197A     | 2.1 mm        | 35mm <sup>2</sup>    | 500mm        |
| MBJ50-150-10        | 556830            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 150mm        |
| MBJ35-250-25        | 565000            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 197A     | 3 mm          | 35mm <sup>2</sup>    | 250mm        |
| MBJ50-200-10        | 556840            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ50-200-12        | 563440            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ50-200-16        | 563360            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ50-200-18        | 563370            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ50-200-6         | 563350            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 200mm        |
| MBJ50-250-10        | 556850            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 250mm        |
| MBJ50-300-10        | 556860            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ50-300-16        | 563390            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ50-300-18        | 563400            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ50-300-6         | 563380            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ50-500-10        | 556980            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 500mm        |
| MBJ50-500-12        | 563560            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 250A     | 2.5 mm        | 50mm <sup>2</sup>    | 500mm        |
| MBJ70-300-22        | 563480            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 290A     | 3 mm          | 70mm <sup>2</sup>    | 300mm        |

| Référence catalogue | Référence article | Conformité                    | Ampacité | Épaisseur (T) | Section transversale | Longueur (L) |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|----------------------|--------------|
| MBJ70-300-10        | 563460            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 290A     | 3.4 mm        | 70mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ70-300-12        | 563420            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 290A     | 3.4 mm        | 70mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ70-300-16        | 563470            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 290A     | 3.4 mm        | 70mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ70-300-6         | 563450            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 290A     | 3.4 mm        | 70mm <sup>2</sup>    | 300mm        |
| MBJ70-500-10        | 563490            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 290A     | 3.4 mm        | 70mm <sup>2</sup>    | 500mm        |
| MBJ100-250-16       | 563500            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 349A     | 4 mm          | 100mm <sup>2</sup>   | 250mm        |
| MBJ100-250-30       | 563510            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 349A     | 4 mm          | 100mm <sup>2</sup>   | 250mm        |
| MBJ100-500-16       | 563520            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 349A     | 4 mm          | 100mm <sup>2</sup>   | 500mm        |
| MBJ100-500-30       | 563530            | IEC® 60439.1,<br>CEI® 61439,1 | 349A     | 4 mm          | 100mm <sup>2</sup>   | 500mm        |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | A     | B     | Poids unitaire | Certifications                                                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MBJ6-150-6          | 556600            | 6.5 mm              | 11 mm | 18 mm | 0.01 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ6-200-6          | 563410            | 6.5 mm              | 11 mm | 18 mm | 0.02 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ10-200-6         | 556930            | 6.5 mm              | 11 mm | 18 mm | 0.02 kg        | RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | A     | B     | Poids unitaire | Certifications                                                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MBJ16-100-6         | 563540            | 6.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.02 kg        | RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ16-100-8         | 556620            | 8.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.02 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL |
| MBJ10-300-6         | 556610            | 6.5 mm              | 11 mm | 18 mm | 0.03 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL |
| MBJ16-200-6         | 563300            | 6.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.03 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL |
| MBJ16-200-8         | 556640            | 8.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.03 kg        | cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS |
| MBJ25-100-10        | 556670            | 10.5 mm             | 20 mm | 28 mm | 0.03 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL |
| MBJ30-100-10        | 556720            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.03 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ16-150-6         | 563550            | 6.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.04 kg        | cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS |
| MBJ16-150-8         | 556630            | 8.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.04 kg        | RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | A     | B     | Poids unitaire | Certifications                                                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MBJ16-250-8         | 556650            | 8.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.04 kg        | RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ25-150-10        | 556680            | 10.5 mm             | 20 mm | 28 mm | 0.04 kg        | cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS |
| MBJ35-100-10        | 556770            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.04 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ16-300-6         | 563320            | 6.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.05 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL |
| MBJ16-300-8         | 556660            | 8.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.05 kg        | cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS |
| MBJ25-200-10        | 556690            | 10.5 mm             | 20 mm | 28 mm | 0.05 kg        | RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ25-200-12        | 563430            | 12.5 mm             | 20 mm | 28 mm | 0.05 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL |
| MBJ25-200-6         | 563340            | 6.5 mm              | 20 mm | 28 mm | 0.05 kg        | cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS |
| MBJ25-200-8         | 555200            | 8.5 mm              | 20 mm | 28 mm | 0.05 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL                          |

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | A     | B     | Poids unitaire | Certifications                                                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MBJ30-150-10        | 556730            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.05 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ35-150-10        | 556780            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.05 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ50-100-10        | 556820            | 10.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.05 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ16-500-8         | 556940            | 8.5 mm              | 15 mm | 20 mm | 0.08 kg        | RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ25-250-10        | 556700            | 10.5 mm             | 20 mm | 28 mm | 0.06 kg        | cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ30-200-10        | 556740            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.06 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ25-300-10        | 556710            | 10.5 mm             | 20 mm | 28 mm | 0.08 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, RoHS |
| MBJ25-300-8         | 555201            | 8.5 mm              | 20 mm | 28 mm | 0.08 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL                          |
| MBJ25-500-10        | 556950            | 10.5 mm             | 20 mm | 28 mm | 0.13 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |


| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | A     | B     | Poids unitaire | Certifications                                                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MBJ30-250-10        | 556750            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.07 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ35-200-10        | 556790            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.07 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ30-300-10        | 556760            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.09 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ30-500-10        | 556960            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.15 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ35-250-10        | 556800            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.09 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ35-300-10        | 556810            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.11 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ35-500-10        | 556970            | 10.5 mm             | 22 mm | 28 mm | 0.18 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ50-150-10        | 556830            | 10.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.08 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ35-250-25        | 565000            | 25.5 mm             | 40 mm | 45 mm | 0.09 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | A     | B     | Poids unitaire | Certifications                                                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MBJ50-200-10        | 556840            | 10.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.12 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ50-200-12        | 563440            | 12.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.12 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ50-200-16        | 563360            | 16.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.11 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ50-200-18        | 563370            | 18.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.11 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ50-200-6         | 563350            | 6.5 mm              | 28 mm | 33 mm | 0.12 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ50-250-10        | 556850            | 10.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.13 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ50-300-10        | 556860            | 10.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.15 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ50-300-16        | 563390            | 16.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.15 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ50-300-18        | 563400            | 18.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.14 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | A     | B     | Poids unitaire | Certifications                                                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MBJ50-300-6         | 563380            | 6.5 mm              | 28 mm | 33 mm | 0.15 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ50-500-10        | 556980            | 10.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.26 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ50-500-12        | 563560            | 12.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.26 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ70-300-22        | 563480            | 22.5 mm             | 40 mm | 45 mm | 0.2 kg         | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ70-300-10        | 563460            | 10.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.21 kg        | cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas |
| MBJ70-300-12        | 563420            | 12.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.21 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ70-300-16        | 563470            | 16.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.2 kg         | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |
| MBJ70-300-6         | 563450            | 6.5 mm              | 28 mm | 33 mm | 0.21 kg        | UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ70-500-10        | 563490            | 10.5 mm             | 28 mm | 33 mm | 0.34 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL |

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | A     | B       | Poids unitaire | Certifications                                                    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| MBJ100-250-16       | 563500            | 16.5 mm             | 40 mm | 55 mm   | 0.25 kg        | cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS |
| MBJ100-250-30       | 563510            | 30.5 mm             | 40 mm | 55 mm   | 0.25 kg        | RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ |
| MBJ100-500-16       | 563520            | 16.5 mm             | 40 mm | 42.5 mm | 0.51 kg        | UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL |
| MBJ100-500-30       | 563530            | 30.5 mm             | 40 mm | 55 mm   | 0.51 kg        | cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**