

# nVent ERIFLEX Flexbus Plaque de maintien HCBC



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Pièce rigide en cuivre étamé pour fournir un bon contact électrique et minimiser l'expansion de la tresse pendant la compression

La plaque de maintien HCBC permet le chevauchement de l'isolant sur la plage de raccordement

Le cuivre étamé permet de se raccorder avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium

S'installe rapidement et facilement

Conforme RoHS

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Cuivre

**Finition:** Étamé

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | A | B | C | D | Épaisseur (T) |
|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------|
|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------|

|              |        |        |       |       |       |      |
|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| FLEXPLATE50  | 508180 | 65 mm  | 63 mm | 45 mm | 41 mm | 5 mm |
| FLEXPLATE100 | 508181 | 115 mm | 63 mm | 45 mm | 51 mm | 5 mm |


Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Taille de conducteur                                                                  | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FLEXPLATE50         | 508180            | 220 mm <sup>2</sup> , 360 mm <sup>2</sup> , 545 mm <sup>2</sup> , 640 mm <sup>2</sup> | 0.16 kg        |
| FLEXPLATE100        | 508181            | 960 mm <sup>2</sup> , 1280 mm <sup>2</sup> , 1810 mm <sup>2</sup>                     | 0.32 kg        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Il est obligatoire d'utiliser le serre barre HCBC en association avec la Plaque de maintien HCBC pour le raccordement des conducteurs Flexbus

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**