

Drive Pin



Drive pins transfer forces between the wedge pins and the piston of the pin driver.

FONCTIONS

Stamped with appropriate reinforcing bar size

Designed to withstand the forces required for assembly

Easily replaced when worn

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
ML516	145840	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm
ML515	145830	12 mm	#4	10M	22 mm	13 mm
ML517	145850	20 mm	#6	20M	22 mm	15 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire
ML516	145840	25 mm	10 mm	0.05 kg

Référence catalogue	Référence article	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire
ML515	145830	30 mm	10 mm	0.05 kg
ML517	145850	20 mm	10 mm	0.07 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE