

T-Series Horizontal Sleeve, Side Fill



The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

FONCTIONS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Manchon	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
RBT6101HSA	Longueurs standard	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT7101HSA	Longueurs standard	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HSA	Longueurs standard	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT11101HSA	Longueurs standard	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm

Référence catalogue	Manchon	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)
RBT81011HSA	Longueur étendue	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT8101HSA	Longueurs standard	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101HSA	Longueurs standard	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT111011HSA	Longueur étendue	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT14101HSA	Longueurs standard	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT1891HSA	Longueurs standard	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)	Poids unitaire
RBT6101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT7101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HSA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT81011HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT9101HSA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT111011HSA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT14101HSA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg
RBT1891HSA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE