

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

Power Utilities

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30838-123	3 U	84 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-204	6 U	84 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30847-465	4 U	84 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-469	5 U	84 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-461	2 U	84 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-081	3 U	42 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-102	3 U	63 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-162	6 U	42 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-183	6 U	63 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-459	2 U	42 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-460	2 U	63 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-463	4 U	42 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-464	4 U	63 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-467	5 U	42 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-468	5 U	63 HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-458	2 U	28 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-470	3 U	2 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-067	3 U	28 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-043	3 U	4 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-044	3 U	5 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30838-045	3 U	6 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-046	3 U	7 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-047	3 U	8 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-049	3 U	10 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-051	3 U	12 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-053	3 U	14 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-055	3 U	16 HP		Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-060	3 U	21 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-471	3 U	3 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-476	4 U	4 HP	5		À visser à l'avant	Anodisé
30847-462	4 U	28 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-124	6 U	4 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-466	5 U	28 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-125	6 U	5 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-126	6 U	6 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-127	6 U	7 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-128	6 U	8 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-130	6 U	10 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30838-132	6 U	12 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-134	6 U	14 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-136	6 U	16 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-141	6 U	21 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30838-148	6 U	28 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30847-480	9 U	8 HP	5		À visser à l'avant	Anodisé
30847-482	9 U	10 HP	5		À visser à l'avant	Anodisé
30847-484	9 U	12 HP	5		À visser à l'avant	Anodisé
30847-556	9 U	84 HP	5	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau
30838-123	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-204	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30847-465	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9 mm	Aluminium
30847-469	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4 mm	Aluminium
30847-461	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84 mm	Aluminium

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau
30838-081	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-102	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-162	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-183	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30847-459	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84 mm	Aluminium
30847-460	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84 mm	Aluminium
30847-463	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9 mm	Aluminium
30847-464	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9 mm	Aluminium
30847-467	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4 mm	Aluminium
30847-468	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4 mm	Aluminium
30847-458	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84 mm	Aluminium
30847-470	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-067	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-043	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau
30838-044	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-045	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-046	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-047	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-049	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-051	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-053	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-055	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30838-060	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30847-471	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium
30847-476	Conducteur	Non		Non	395.1 mm	Aluminium
30847-462	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9 mm	Aluminium
30838-124	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30847-466	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	217.4 mm	Aluminium

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau
30838-125	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-126	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-127	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-128	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-130	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-132	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-134	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-136	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-141	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30838-148	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium
30847-480	Conducteur	Non		Non	395.1 mm	Aluminium
30847-482	Conducteur	Non		Non	395.1 mm	Aluminium
30847-484	Conducteur	Non		Non	395.1 mm	Aluminium
30847-556	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	395.1 mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Type de produit	Type	Largeur	Certifications
---------------------	-----------------	------	---------	----------------

30838-123	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS
30838-204	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS
30847-465	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS
30847-469	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	
30847-461	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS
30838-081	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	RoHS
30838-102	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm	RoHS
30838-162	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	RoHS
30838-183	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm	RoHS
30847-459	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	
30847-460	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm	
30847-463	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	RoHS
30847-464	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm	RoHS
30847-467	Face avant	Face avant sans poignée	213 mm	
30847-468	Face avant	Face avant sans poignée	319.7 mm	
30847-458	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	
30847-470	Face avant	Face avant sans poignée	9.8 mm	RoHS
30838-067	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	RoHS
30838-043	Face avant	Face avant sans poignée	20 mm	RoHS

30838-044	Face avant	Face avant sans poignée	25 mm	RoHS
30838-045	Face avant	Face avant sans poignée	30.1 mm	RoHS
30838-046	Face avant	Face avant sans poignée	35.2 mm	RoHS
30838-047	Face avant	Face avant sans poignée	40.3 mm	RoHS
30838-049	Face avant	Face avant sans poignée	50.5 mm	RoHS
30838-051	Face avant	Face avant sans poignée	60.6 mm	RoHS
30838-053	Face avant	Face avant sans poignée	70.8 mm	RoHS
30838-055	Face avant	Face avant sans poignée	80.9 mm	RoHS
30838-060	Face avant	Face avant sans poignée	106.3 mm	RoHS
30847-471	Face avant	Face avant sans poignée	14.9 mm	RoHS
30847-476	Face avant	Face avant sans poignée	20 mm	RoHS
30847-462	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	
30838-124	Face avant	Face avant sans poignée	20 mm	RoHS
30847-466	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	
30838-125	Face avant	Face avant sans poignée	25 mm	RoHS
30838-126	Face avant	Face avant sans poignée	30.1 mm	RoHS
30838-127	Face avant	Face avant sans poignée	35.2 mm	RoHS
30838-128	Face avant	Face avant sans poignée	40.3 mm	RoHS
30838-130	Face avant	Face avant sans poignée	50.5 mm	RoHS

30838-132	Face avant	Face avant sans poignée	60.6 mm	RoHS
30838-134	Face avant	Face avant sans poignée	70.8 mm	RoHS
30838-136	Face avant	Face avant sans poignée	80.9 mm	RoHS
30838-141	Face avant	Face avant sans poignée	106.3 mm	RoHS
30838-148	Face avant	Face avant sans poignée	141.9 mm	RoHS
30847-480	Face avant	Face avant sans poignée	40.3 mm	RoHS
30847-482	Face avant	Face avant sans poignée	50.5 mm	RoHS
30847-484	Face avant	Face avant sans poignée	60.6 mm	RoHS
30847-556	Face avant	Face avant sans poignée	426.4 mm	RoHS

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE