

# Câble chauffant auto-régulant FroStop



Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM Frostop offrent des solutions éco-énergétiques et simples d'utilisation pour le dégivrage de toit et de chéneaux et la mise hors gel de tuyauteries.

## CARACTÉRISTIQUES

Simple à concevoir

Facilité d'installation : coupé à longueur, repères de mesure

Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d'économie d'énergie avancées, aucune surchauffe possible

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available, maintenance free

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

| Référence catalogue | Nom de l'article     | Tension d'alimentation | Tension nominale    | Nominal Power Output @ 5°C, 230V | Matériau de gaine extérieure | Longueur de circuit max. |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 559303-000          | FROSTOP-BLACK-RANDOM | 220 – 240 V            | 220 V, 230 V, 240 V | 18 W/m                           | Polyoléfine modifiée         | 80 m                     |

Table 2/3

| Référence catalogue | Nom de l'article     | Couleur | Largeur nominale | Hauteur nominale | Type de chemin de terre | Température d'installation min. |
|---------------------|----------------------|---------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 559303-000          | FROSTOP-BLACK-RANDOM | Noir    | 10.5 mm          | 5.5 mm           | Tresse                  | -18 °C                          |

Table 3/3

| Référence catalogue | Nom de l'article     | Matériau du conducteur | Rayon de courbure min. | Épaisseur nominale |
|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 559303-000          | FROSTOP-BLACK-RANDOM | Cuivre nickelé         | 10 mm                  | 5.5 mm             |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**