

# Pack pour installateur XL-Trace, kit de câbles auto-régulants sans halogène et à faible dégagement de fumée



Les packs entrepreneurs nVent RAYCHEM comprennent une longueur fixe de câble chauffant fournie dans une boîte à bobine facile à utiliser et à transporter. La bobine permet à l'installateur de dérouler facilement la longueur requise, réduisant ainsi les efforts et la durée d'installation.

## CARACTÉRISTIQUES

Sécurité inégalée, construction sans halogène, à faible dégagement de fumée : up to 90% less smoke emissions and improved self-extinguishing properties

Sans halogène : IEC60754-1 testés et déclarés conformes

Propriétés d'auto-extinction améliorées dans le cadre des essais d'inflammabilité conformément à la norme IEC62395

Rendement énergétique : câble autorégulant, économies importantes si utilisé avec une régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC), aucune surchauffe du câble possible

Technologie auto-régulante : à couper à longueur sur site afin de compenser les variations par rapport à l'étude technique

Installation simple et rapide grâce à l'utilisation du système de raccordement rapide RayClic

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Hauteur nominale:</b>                | 6,8 mm                                      |
| <b>Largeur nominale:</b>                | 13,8 mm                                     |
| <b>Tension d'alimentation:</b>          | 220 - 240 V                                 |
| <b>Température d'installation min.:</b> | -40 °C                                      |
| <b>Type de chemin de terre:</b>         | Tresse                                      |
| <b>Matériau de gaine extérieure:</b>    | Sans halogène, à faible dégagement de fumée |
| <b>Technologie de câble chauffant:</b>  | Autorégulant                                |

Table 1/1

| Référence catalogue | Nom de l'article                | Longueur | Nominal Power Output @ 5°C, 230V | Max Continuous Exposure Temperature, Power On | Couleur |
|---------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 1244-021262         | XL-Trace-InstallerPack-10XL-30m | 30 m     | 10 W/m                           | 65 °C                                         | Prune   |
| 1244-021263         | XL-Trace-InstallerPack-10XL-50m | 50 m     | 10 W/m                           | 65 °C                                         | Prune   |
| 1244-021264         | XL-Trace-InstallerPack-10XL-80m | 80 m     | 10 W/m                           | 65 °C                                         | Prune   |
| 1244-021265         | XL-Trace-InstallerPack-15XL-50m | 50 m     | 15 W/m                           | 65 °C                                         | Vert    |
| 1244-021266         | XL-Trace-InstallerPack-15XL-80m | 80 m     | 15 W/m                           | 65 °C                                         | Vert    |
| 1244-021267         | XL-Trace-InstallerPack-26XL-50m | 50 m     | 26 W/m                           | 65 °C                                         | Bleu    |
| 1244-021268         | XL-Trace-InstallerPack-26XL-80m | 80 m     | 26 W/m                           | 65 °C                                         | Bleu    |
| 1244-021269         | XL-Trace-InstallerPack-31XL-50m | 50 m     | 31 W/m                           | 85 °C                                         | Violet  |
| 1244-021270         | XL-Trace-InstallerPack-31XL-80m | 80 m     | 31 W/m                           | 85 °C                                         | Violet  |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,  
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Amérique latine**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**