


RatiopacPRO Style| Bandeaux périphériques avant et arrière, vissés



Le coffret de table polyvalent RatiopacPRO Style se compose d'un cadre de protection, de profils silicone et de diverses options de configuration.

Le montant enjoliveur avant et arrière avec, en option, un profil silicone supérieur et inférieur, offre une protection aux connecteurs et une fonction d'empilage. Le profil silicone sur le pourtour protège les coins et est idéal pour les petits coffrets portables. Pour les équipements plus volumineux, la poignée avant offre un transport pratique et une protection du connecteur arrière.

Conçu pour les modules 19" avec guide-cartes ou des modules propriétaires avec plaque de montage, RatiopacPRO Style répond à vos besoins spécifiques.

FONCTIONS

Coffret de table avec cadre de protection et profil silicone sur le pourtour du cadre, pour une protection optimale

Coffret pour modules 19" (avec guide-cartes) ou modules propriétaires (avec plaque de montage)

Pour assurer le blindage CEM, des éléments supplémentaires doivent être ajoutés au coffret

Faces avant et arrière préparées pour montage sur face avant avec vis à gorge et œillets

Capot inférieur perforé pour le refroidissement par air

Aucune vis apparente ; pièces d'habillage amovibles sans outils

Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)

SPÉCIFICATIONS

Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants électroniques personnalisés
Famille de produits:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24581-622	6U	42HP	418mm	1	245.7mm	213.9mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24581-630	6U	63HP	298mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-631	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-632	6U	63HP	418mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-640	6U	84HP	298mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-641	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-642	6U	84HP	418mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-643	6U	84HP	478mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-210	2U	28HP	298mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-211	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-220	2U	42HP	298mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-221	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-222	2U	42HP	418mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-230	2U	63HP	298mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-231	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-232	2U	63HP	418mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-240	2U	84HP	298mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-241	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-242	2U	84HP	418mm	1	67.9mm	427.3mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24581-243	2U	84HP	478mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-310	3U	28HP	298mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-311	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-320	3U	42HP	298mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-321	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-322	3U	42HP	418mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-330	3U	63HP	298mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-331	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-332	3U	63HP	418mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-340	3U	84HP	298mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-341	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-342	3U	84HP	418mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-343	3U	84HP	478mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-420	4U	42HP	298mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-421	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-422	4U	42HP	418mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-430	4U	63HP	298mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-431	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
24581-432	4U	63HP	418mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-440	4U	84HP	298mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-441	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-442	4U	84HP	418mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-443	4U	84HP	478mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-620	6U	42HP	298mm	1	245.7mm	213.9mm
24581-621	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-622	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-630	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-631	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-632	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-640	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-641	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-642	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-643	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-210	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-211	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-220	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-221	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-222	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-230	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-231	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-232	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-240	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-241	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-242	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-243	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	112mm
24581-310	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-311	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-320	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-321	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-322	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-330	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-331	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-332	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-340	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-341	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-342	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm
24581-343	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	157mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-420	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-421	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-422	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-430	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-431	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-432	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-440	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Blindage électromagnétique	Finition	Hauteur
24581-441	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-442	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-443	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	201mm
24581-620	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm
24581-621	Bordure latérale, Glissières horizontales	Oui	CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Non (réalisable a posteriori)	Anodisé, Passivé, Revêtement poudré	290mm

Table 3/3

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24581-622	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-630	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-631	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-632	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24581-640	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-641	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-642	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-643	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-210	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-211	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-220	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-221	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-222	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-230	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-231	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-232	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-240	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-241	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-242	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-243	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-310	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No
24581-311	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24581-320	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-321	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-322	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-330	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-331	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-332	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-340	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-341	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-342	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-343	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-420	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-421	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-422	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-430	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-431	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-432	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	No
24581-440	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-441	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No

Référence catalogue	Matériau	Indice de protection	Charge statique	Largeur	Expédition rapide
24581-442	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-443	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	No
24581-620	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No
24581-621	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour des configurations personnalisées (couleurs, tailles, etc.), nous vous invitons à visiter notre configurateur en ligne (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Service de modification pour les versions spécifiques clients sur demande (couleurs spéciales, tailles, découpes, etc.).

Service de montage à partir de la taille de lot 1.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE