

Face avant de modules enfichables pour poignée de forme 1



Face avant plate. Permet le montage de la poignée d'extraction trapézoïdale de forme 1. La face avant peut être blindée à l'aide d'un joint textile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant, sans blindage

Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant avec poignée (PIU)

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30847-661	3U	6HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30847-659	3U	4HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-660	3U	5HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-662	3U	7HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-663	3U	8HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-666	6U	4HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-664	3U	10HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-667	6U	5HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-665	3U	12HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-668	6U	6HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-669	6U	7HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-670	6U	8HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-671	6U	10HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé
30847-672	6U	12HP	1	Trapézoïdale, de type 1	À visser à l'avant	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Profondeur (D)	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)
30847-661	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-659	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Profondeur (D)	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)
30847-660	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-662	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-663	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-666	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-664	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-667	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-665	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	128.4mm
30847-668	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-669	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-670	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-671	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm
30847-672	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Non	261.8mm

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
30847-661	30.1mm	No

Référence catalogue	Largeur (W)	Expédition rapide
30847-659	20mm	No
30847-660	25mm	No
30847-662	35.2mm	No
30847-663	40.3mm	No
30847-666	20mm	No
30847-664	50.5mm	No
30847-667	25mm	No
30847-665	60.6mm	No
30847-668	30.1mm	No
30847-669	35.2mm	No
30847-670	40.3mm	No
30847-671	50.5mm	No
30847-672	60.6mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.



All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nyent.com/schroff



CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE