

Pontet de fixation métallique pour câbles, avec tenue au feu



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Comprend l'insert nécessaire pour la tenue au feu E30 selon la norme DIN 4102-12

Idéal pour les passages de câbles secondaires

La conception flexible du clip en acier ressort lui permet de garder sa forme et permet l'insertion des câbles après fixation du clip

Des bords arrondis empêchent l'endommagement des câbles

Les câbles sont installés et maintenus en rang donnant un look professionnel et organisé à l'installation

Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Longueur (L)
---------------------	-------------------	---------------------	--------------

PKM10H6IN	182048	7.2 mm	171.5mm
PKM16H6IN	182049	7.2 mm	233.5mm



INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Test de résistance au feu effectué avec les types de câbles indiqués. Un câble de sécurité équivalent sans halogène peut être utilisé conformément aux directives nationales.

E30 Fire Rating Power Cable Capacity				
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Part Number	Number of Cores	Core Cross Section	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	8 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	8 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	8 Max
PKM16H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	12 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	12 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	14 Max

E30 Fire Rating Data Cable Capacity				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Part Number	Number of Wire Pairs	Wire Diameter	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

