


nVent ERIFLEX Flexbus Kit de Supports à plat 3 Pôles

Data Solutions



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Clip de compression, pour adapter le support aux différentes épaisseurs de conducteur

Résistance mécanique importante et testé en court-circuit suivant la CEI 61914 jusqu'à 67kA eff – 147kA crête

Distance entre conducteurs ajustable (par pas de 12,5 mm)

Installation des conducteurs juxtaposés ou superposés

Pour une utilisation en configuration 3P

Fixation au mur ou au plafond

Fixation sur chemin de câbles (perforé, filaire ou à échelle)

Fixation avec orientation vertical ou horizontal

SPÉCIFICATIONS

Tension d'isolement:	1000; 1500
Résistance diélectrique, UL:	1500; 1500

Rigidité diélectrique, CEI 61439,1:	3 500 V c.a. à 1 min
Finition:	Électro-galvanisé
Matériau:	Polyamide renforcé à la fibre de verre; Acier
Conformité:	CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C); CEI® 61439,1; CEI® 61914
Classification sans halogène:	CEI® 60754-1
Classification à faible émission de fumée:	ISO 5659-2
Indice d'inflammabilité:	UL® 94V-0
Température de fonctionnement:	-40 to 130°C

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	A	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Taille de conducteur	Poids unitaire
FLEXSUPFLA50 T	508105	87.5mm	78.5mm	119.5mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	1.3kg
FLEXSUPFLA10 OT	508107	138mm	78.5mm	125.5mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	1.96kg

Norme d'installation:	AS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; CEI® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÖNORM; REBT; RGIE-AREI
------------------------------	--


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les kits de supports et le profile Aluminium sont à commander séparément.

En cas d'utilisation de chemins de câbles, nous recommandons d'installer un support Flexbus à chaque extrémité, afin de protéger le conducteur Flexbus contre d'éventuelles arêtes vives des chemins de câbles

Pour faciliter l'installation des conducteurs Flexbus sur les chemins de câbles, nous recommandons d'utiliser des systèmes en porte-à-faux afin d'avoir un accès facile et direct pendant les phases d'installation

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE