

# nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

## SPÉCIFICATIONS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Couleur:</b>     | Noir              |
| <b>Finition:</b>    | Électro-galvanisé |
| <b>Température:</b> | -50 to 110 °C     |

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau               | Diamètre extérieur (OD) | NB/DN | Taille du piquet (RS) | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------|
| SXD014              | 400063            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 12 - 16 mm              | 8     | M8, M10               | 20 mm       |

| Référence catalogue | Référence article | Matériau               | Diamètre extérieur (OD) | NB/DN | Taille du piquet (RS) | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------|
| SXD019              | 400064            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 15 - 19 mm              | 10    | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD023              | 400065            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 20 - 23 mm              | 15    | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD028              | 400066            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 26 - 30 mm              | 20    | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD035              | 400067            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 31 - 36 mm              | 25    | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD043              | 400068            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 40 - 43 mm              | 32    | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD052              | 400070            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 48 - 53 mm              | 40    | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD058              | 589350            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 50 - 55 mm              |       | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD061              | 400071            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 60 - 64 mm              | 50    | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD080              | 400074            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 74 - 80 mm              | 65    | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD091              | 400075            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 87 - 92 mm              | 80    | M8, M10               | 20 mm       |
| SXD114              | 400077            | Acier, EPDM-SBR Rubber | 108 - 114 mm            | 100   | M8, M10               | 23 mm       |

Table 2/2


| Référence catalogue | Référence article | Épaisseur (T) | Diamètre de vis (Sc) | Longueur de la vis (L) | Charge statique |
|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| SXD014              | 400063            | 1.2 mm        | 5                    | 25mm                   | 1000N           |
| SXD019              | 400064            | 1.2 mm        | 5                    | 25mm                   | 1000N           |
| SXD023              | 400065            | 1.2 mm        | 5                    | 25mm                   | 1000N           |
| SXD028              | 400066            | 1.2 mm        | 5                    | 25mm                   | 1000N           |
| SXD035              | 400067            | 1.2 mm        | 5                    | 25mm                   | 1000N           |

| Référence catalogue | Référence article | Épaisseur (T) | Diamètre de vis (Sc) | Longueur de la vis (L) | Charge statique |
|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| SXD043              | 400068            | 1.2 mm        | 5                    | 25mm                   | 1000N           |
| SXD052              | 400070            | 1.2 mm        | 5                    | 25mm                   | 1300N           |
| SXD058              | 589350            | 1.2 mm        | 5                    | 30mm                   | 1300N           |
| SXD061              | 400071            | 1.2 mm        | 5                    | 30mm                   | 1300N           |
| SXD080              | 400074            | 2 mm          | 6                    | 35mm                   | 1300N           |
| SXD091              | 400075            | 2 mm          | 6                    | 35mm                   | 1300N           |
| SXD114              | 400077            | 2 mm          | 6                    | 35mm                   | 2200N           |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

