

Collier de serrage à charge lourde PX NI avec filetage externe



FONCTIONS

Comprend une combinaison de connexions mâle/femelle

Pour charge lourde

SPÉCIFICATIONS

Écrou inclus: Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
PXN025S6	577460	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		21 - 25 mm	15	M10
PXN031S6	577470	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN036S6	577480	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		32 - 36 mm	25	M10
PXN046S6	577500	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		41 - 46 mm	32	M10

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
PXN052S6	577510	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN063S6	577530	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		59 - 63 mm	50	M10
PXN079S6	577560	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN092S6	577580	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN105S6	577600	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		100 - 105 mm		M10
PXN117S6	577620	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		112 - 117 mm	100	M10
PXN025EG	577060	Acier	Électro-galvanisé	21 - 25 mm	15	M10
PXN031EG	577070	Acier	Électro-galvanisé	26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Acier	Électro-galvanisé	32 - 36 mm	25	M10
PXN046EG	577100	Acier	Électro-galvanisé	41 - 46 mm	32	M10
PXN052EG	577110	Acier	Électro-galvanisé	47 - 52 mm	40	M10
PXN063EG	577130	Acier	Électro-galvanisé	59 - 63 mm	50	M10
PXN073EG	577150	Acier	Électro-galvanisé	70 - 73 mm		M10
PXN079EG	577160	Acier	Électro-galvanisé	74 - 79 mm	65	M10
PXN092EG	577180	Acier	Électro-galvanisé	87 - 92 mm	80	M10
PXN117EG	577220	Acier	Électro-galvanisé	112 - 117 mm	100	M10

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)
PXN143S6	577660	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN163S6	577690	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		157 - 163 mm		M12
PXN169S6	577700	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		164 - 169 mm	150	M12
PXN175S6	577710	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		170 - 175 mm		M12
PXN182S6	577720	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		176 - 182 mm		M12
PXN205S6	577750	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		199 - 205 mm		M12
PXN219S6	577770	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		213 - 219 mm	200	M12
PXN252S6	577800	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		246 - 252 mm		M12
PXN169EG	577300	Acier	Électro-galvanisé	164 - 169 mm	150	M12
PXN252EG	577400	Acier	Électro-galvanisé	246 - 252 mm		M12

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Filetage (G)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm

Référence catalogue	Référence article	Filetage (G)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm

Référence catalogue	Référence article	Filetage (G)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm


Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
PXN025S6	577460	2500N
PXN031S6	577470	2500N
PXN036S6	577480	2500N
PXN046S6	577500	2500N
PXN052S6	577510	2500N
PXN063S6	577530	2500N
PXN079S6	577560	2500N
PXN092S6	577580	2500N
PXN105S6	577600	2500N

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
PXN117S6	577620	2500N
PXN025EG	577060	2500N
PXN031EG	577070	2500N
PXN036EG	577080	2500N
PXN046EG	577100	2500N
PXN052EG	577110	2500N
PXN063EG	577130	2500N
PXN073EG	577150	2500N
PXN079EG	577160	2500N
PXN092EG	577180	2500N
PXN117EG	577220	2500N
PXN143S6	577660	3500N
PXN163S6	577690	3500N
PXN169S6	577700	3500N
PXN175S6	577710	3500N
PXN182S6	577720	3500N
PXN205S6	577750	3500N
PXN219S6	577770	3500N

Référence catalogue	Référence article	Charge statique
PXN252S6	577800	3500N
PXN169EG	577300	3500N
PXN252EG	577400	3500N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

nVent.com/CADDY | 7

