

Cosse de compression 45°



FONCTIONS

Étamé pour prévenir la corrosion

Le cuivre adouci facilite l'opération de sertissage

Dimensions optimisées pour fournir la conductivité électrique la plus efficace possible

Meilleur comportement mécanique (vibration/arrachement) de sa classe selon DIN EN 61373 Classe 1B « Applications ferroviaires »

Marquages sur le cylindre de la cosse pour sertissage

Épaisseur de matériau régulière, diamètre précis et ajustement précis du câble selon DIN46235

Surface de contact plate par poinçonnage d'angle spécial

SPÉCIFICATIONS

Angle (a): 45 °

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Taille de trou (HS)	Longueur (L)	Largeur (W)
PKS1201245H	716605	Renforcé DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	13 mm	71mm	32 mm


Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Taille de trou (HS)	Longueur (L)	Largeur (W)
PKS1501245H	716607	Renforcé DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	13 mm	71mm	34 mm
PKS1851245H	716609	Renforcé DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	13 mm	81mm	37 mm
PKS2401245H	716611	Renforcé DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	13 mm	81mm	42 mm
RKS1201245	716685	Standard	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	13 mm	51mm	28 mm
RKS1501245T	716687	Standard	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	13 mm	61mm	31 mm
RKS1851245T	716689	Standard	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	13 mm	61mm	35 mm
RKS2401245T	716691	Standard	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	13 mm	71mm	39 mm
RKS3001245T	716693	Standard	300 mm ² Stranded, 600 kcmil Torsadé	13 mm	86mm	43 mm
RKS4001245T	716695	Standard	400 mm ² Stranded, 800 kcmil Torsadé	13 mm	86mm	49 mm
PKS1201645H	716606	Renforcé DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	15 mm	71mm	32 mm
PKS1501645H	716608	Renforcé DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	15 mm	71mm	34 mm

Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Taille de trou (HS)	Longueur (L)	Largeur (W)
PKS1851645H	716610	Renforcé DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	15 mm	81mm	37 mm
PKS2401645H	716612	Renforcé DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	15 mm	81mm	42 mm
RKS1201645T	716686	Standard	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	15 mm	51mm	28 mm
RKS1501645T	716688	Standard	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	15 mm	61mm	31 mm
RKS1851645T	716690	Standard	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	15 mm	61mm	35 mm
RKS2401645T	716692	Standard	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	15 mm	71mm	39 mm
RKS3001645T	716694	Standard	300 mm ² Stranded, 600 kcmil Torsadé	15 mm	86mm	43 mm
RKS4001645T	716696	Standard	400 mm ² Stranded, 800 kcmil Torsadé	15 mm	86mm	49 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Type d'outil/de matrice
PKS1201245H	716605	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501245H	716607	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851245H	716609	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML

Référence catalogue	Référence article	Type d'outil/de matrice
PKS2401245H	716611	M2M or M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3
RKS1201245	716685	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501245T	716687	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851245T	716689	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401245T	716691	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS3001245T	716693	M2M or M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3
RKS4001245T	716695	M3H ou M3B/RKM3
PKS1201645H	716606	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1501645H	716608	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS1851645H	716610	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKS2401645H	716612	M2M or M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3
RKS1201645T	716686	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1501645T	716688	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS1851645T	716690	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS2401645T	716692	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKS3001645T	716694	M2M or M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3
RKS4001645T	716696	M3H ou M3B/RKM3



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE