

Connecteur droit à compression



FONCTIONS

Étamé pour prévenir la corrosion

Le cuivre adouci facilite l'opération de sertissage

Dimensions optimisées produisant une conductivité électrique efficace tout en fournissant une résistance mécanique supérieure aux vibrations et aux arrachements

Connecteurs sans tension

Connecteurs de type PKC industriels (DIN46235)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Table 1/1


Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Longueur (L)	Type d'outil/de matrice
RKC6T	716710	Standard	6 mm ² Torsadé	25mm	M2M or M2H/RKM2, MLB/RKML
PKC50H	716625	Renforcé DIN46235	50 mm ² Torsadé, 1/0 Stranded	56mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML

Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Longueur (L)	Type d'outil/de matrice
RKC50T	716715	Standard	50 mm ² Torsadé, 1/0 Stranded	50mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC10H	716621	Renforcé DIN46235	10 mm ² Stranded, N° 7 Torsadé	30mm	M2M or M2H/PKM2, MLB/PKML
PKC6H	716620	Renforcé DIN46235	6 mm ² Torsadé	30mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC10T	716711	Standard	10 mm ² Stranded, N° 7 Torsadé	30mm	M2M or M2H/RKM2, MLB/RKML
RKC16T	716712	Standard	16 mm ² Stranded, N° 5 Torsadé	35mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC25T	716713	Standard	25 mm ² Stranded, N° 3 Torsadé	40mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC35T	716714	Standard	35 mm ² Stranded, N° 2 Torsadé	45mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC16H	716622	Renforcé DIN46235	16 mm ² Stranded, N° 5 Torsadé	50mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC25H	716623	Renforcé DIN46235	25 mm ² Stranded, N° 3 Torsadé	50mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC35H	716624	Renforcé DIN46235	35 mm ² Stranded, N° 2 Torsadé	50mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC70H	716626	Renforcé DIN46235	70 mm ² Torsadé, 2/0 Stranded	56mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML

Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Longueur (L)	Type d'outil/de matrice
RKC70T	716716	Standard	70 mm ² Torsadé, 2/0 Stranded	55mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC95T	716717	Standard	95 mm ² Torsadé, 4/0 Stranded	60mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC120T	716718	Standard	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	65mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC120H	716628	Renforcé DIN46235	120 mm ² Stranded, 250 kcmil Torsadé	70mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC95H	716627	Renforcé DIN46235	95 mm ² Torsadé, 4/0 Stranded	70mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC150T	716719	Standard	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	70mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
RKC185T	716720	Standard	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	75mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC150H	716629	Renforcé DIN46235	150 mm ² Stranded, 300 kcmil Torsadé	80mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
PKC185H	716630	Renforcé DIN46235	185 mm ² Stranded, 350 kcmil Torsadé	85mm	M2M or M2H/PKM2, M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML
RKC240T	716721	Standard	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	85mm	M2M or M2H/RKM2, M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML
PKC240H	716631	Renforcé DIN46235	240 mm ² Stranded, 500 kcmil Torsadé	90mm	M2M or M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3

Référence catalogue	Référence article	Type de cosse/connecteur	Taille de conducteur	Longueur (L)	Type d'outil/de matrice
PKC300H	716632	Renforcé DIN46235	300 mm ² Stranded, 600 kcmil Torsadé	100mm	M2M or M2H/PKM2, M3H ou M3B/PKM3
RKC300T	716722	Standard	300 mm ² Stranded, 600 kcmil Torsadé	100mm	M2M or M2H/RKM2, M3H ou M3B/RKM3
RKC400T	716723	Standard	400 mm ² Stranded, 800 kcmil Torsadé	100mm	M3H ou M3B/RKM3
PKC400H	716633	Renforcé DIN46235	400 mm ² Stranded, 800 kcmil Torsadé	160mm	M4FP/PKM4
PKC500H	716634	Renforcé DIN46235	500 mm ² Torsadé	160mm	M4FP/PKM4
PKC625H	716635	Renforcé DIN46235	625 mm ² Torsadé	160mm	M4FP/PKM4

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE