


Répartiteur quadripolaire TRC, 630 A

Data Solutions



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Carter de protection transparent

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS


Référence catalogue	TRC-630A
Référence article	563190
Matériau	Cuivre Polyamide renforcé à la fibre de verre Plexiglas
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	1000

Référence catalogue	TRC-630A
Courant de court-circuit pic (I _{pk})	84kA
Courant admissible à court terme (I _{cw}) 1s	52kA
Nombre de connexions côté ligne	1
Nombre de connexions côté charge	8
Taille de trou (HS)	10mm
Taille du filetage (TS)	M8
Profondeur (D)	60mm
Hauteur (H)	338 – 390mm
Largeur (W)	340mm
A	290mm
Poids unitaire	4.8kg
Indice d'inflammabilité	UL® 94V-0
Conformité	CEI® 60439,1 CEI® 61439,1 CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE